



PHILIPS
Stalo lempa
„CALIPER“
balta
LED



71666/31/16

Geresnis stalo apšvietimas, nes komfortas – svarbu

Įsirenkite modernią studiją su baltu „Philips Caliper“ šviesos diodų stalo šviestuvu. Jis pagamintas iš aliuminio ir sintetinių medžiagų bei turi 3D aliumininį lankstinį stovą ir pritemdymo slenkant valdiklį, leidžiantį reguliuoti apšvietimą pagal savo poreikius.

Paprasta patirtis

- Lankstus kryptinis apšvietimas
- Integruotas USB prievadas
- Korėtojo lęšio technologija

Pažangus LED apšvietimas

- Taupi ir ilgai naudojama
- šviesos diodų technologija


PHILIPS

Valdiklis

- 5 lygių pritemdymas slenkant


Ypatybės

Lankstus kryptinis apšvietimas



Šviestuvus leidžia keisti šviesos kryptį pagal savo poreikius.

Integruotas USB prievadas



Kad būtų patogiau, šioje „Philips“ stalinėje lempoje yra USB jungtis, leidžianti įkrauti išmaniuosius telefonus ir kitus įrenginius.

Korėtojo lęšio technologija

Šviesa išsklaidoma per gausybę korėtojų mikrolęšių, kad būtų sukurtas tolygus šviesos srautas, kuris sumažintų netiesioginį akinimą ir užtikrintų patogų apšvietimą.

Efektyvus energijos naudojimas

„Philips“ energiją taupančios lempos padeda taupyti energiją, todėl jūsų sąskaitos už elektros energiją bus mažesnės, o jūs prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

Šviesos diodų technologija

Šviesos diodų gaminys užtikrina minimalų šilumos išsiskyrimą, kad jis būtų saugus ir malonus liesti.

5 lygių pritemdymas slenkant

Intuityvi 5 lygių ryškumo pritemdymo slenkant funkcija leidžia geriau reguliuoti apšvietimą ir sukurti reikiamą apšvietimą.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: aliuminio

Papildoma funkcija / priedas

- USB įkrovimas: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: Darbo kabinetui ir studijai, svetainei ir miegamajam
- Tipas: Stalo lempa
- EyeComfort: Ne

Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė: A+

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 41,7 cm
- Ilgis: 15 cm
- Grynas svoris: 1,570 kg
- Plotis: 40,7 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lempuotę, kurios galia: 6 W
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 600 lm
- Lemputės technologija: LED, Saugi ypač žema įtampa
- Šviesos spalva: šaltai balta
- Elektros energija: Diapazonas 110–240 V, 50–60 Hz
- Reguluojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- LED: Taip
- Lempučių skaičius: 1
- Pridėtos lempučių galia vatais: 6 W
- IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų, didesnių negu 12,5 mm, neapsaugo nuo vandens

- Apsaugos klasė: II – dviguba izoliacija

Pakuotės matmenys ir svoris

- SAP EAN / UPC – Vienetas: 8718696163535
- EAN / UPC – Darbai: 8718696232699
- Aukštis: 45,6 cm
- SAP Grynasis svoris EAN (vieneto): 2,150 kg
- Svoris: 2,150 kg
- Grynasis svoris (vieneto): 1,570 kg
- SAP aukštis (vieneto): 456,000 mm
- SAP ilgis (vieneto): 166,000 mm
- SAP plotis (vieneto): 196,000 mm
- Plotis: 16,6 cm
- Ilgis: 19,6 cm



Išleidimo data: 2019-11-08
Versija: 0.307

© 2019 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com