

PHILIPS

Namizna svetilka

CALIPER

bela

LED



71666/31/16



Izboljšana namizna osvetlitev, ker je udobje pomembno

Delovni sobi dodajte sodoben poudarek z belo namizno svetilko LED Philips Caliper. Izdelana je iz aluminija in sintetičnih materialov in opremljena z vrtljivim nosilcem 3D iz aluminija ter omogoča zatemnitev z drsnikom, tako da lahko nastavite popolno svetlobo.

Preprosta uporaba

- Prilagodljiva usmerjena svetloba
- Vgrajena vrata USB
- tehnologija satastih leč

Napredna LED-osvetlitev


- Energijsko učinkovita in dolgotrajnejša
- tehnologija LED

Upravljanje

- Petstopenjska zatemnitev z drsnikom


Značilnosti

Prilagodljiva usmerjena svetloba



Svetilo omogoča spreminjanje usmeritve svetlobe, da ustreza vašim potrebam.

Vgrajena vrata USB



Večfunkcijska namizna svetilka Philips ima vgrajena vrata USB za priročnejšo uporabo, ki vam omogočajo polnjenje pametnih telefonov ali drugih naprav.

tehnologija satastih leč

Svetloba se razprši skozi sklop satastih mikroleč in tako ustvari enotno svetilnost, ki zmanjša posredni odsev in poskrbi za prijetno osvetlitev.

Energijska učinkovitost

Z energijsko varčnimi sijalkami Philips boste prihranili pri računu za elektriko, saj pomagajo varčevati z energijo, hkrati pa so tudi prijazne do okolja.

tehnologija LED

Izdelki LED oddajajo izjemno malo toplote, zato je upravljanje z njimi varno, na dotik pa so hladne.

Petstopenjska zatemnitev z drsnikom

Intuitivno petstopenjsko upravljanje z drsnikom vam omogoča odličen nadzor nad svetlobo in ustvarjanjem razpoloženske svetlobe, ki ga potrebujete.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: aluminij

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Polnjenje prek povezave USB: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Domača pisarna in soba za učenje, Dnevna soba in spalnica
- Tip: Namizna svetilka
- Udobje oči: Ne

Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): A+

Dimenzije in teža izdelka

- Višina: 41,7 cm
- Dolžina: 15 cm
- Neto teža: 1,570 kg
- Širina: 40,7 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 6 W
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 600 lm
- Tehnologija sijalke: LED, Varna zelo nizka napetost
- Barva svetlobe: hladna bela
- Omrežno napajanje: Razpon 110–240 V, 50–60 Hz
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Da
- Število sijalk: 1
- Moč priložene sijalke: 6 W
- Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti, večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred vodo
- Zaščitni razred: II – dvojno izolirano
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.459

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com