

PHILIPS

LightStrip Plus APR
燈條基本版

Hue White 及 Color
Ambiance

間接照明

透過 Hue bridge 智慧控制*



71901/55/C7



無限可能

在您的飛利浦 Hue 系統中加入 LightStrip Plus，在吧檯或櫥櫃的下方以及娛樂系統的後方打造令人沉醉的體驗。Lightstrip Plus 可根據您選擇的應用靈活彎曲、切割及延伸。

無限可能

- 透過 1600 萬色任意發揮創意
- 自然喚醒及入睡
- 讓燈光與音樂和電影同步
- 從暖白光到冷日光輕鬆打造屬於您的氛圍
- 點亮遊戲
- 用燈光配方舒緩放鬆、享受閱讀、集中精神及注入活力
- 無論在室內或外出時皆可智慧控制
- 設定計時器，享受便利生活
- 安裝自由調光
- 依您想要的方式控制

自由塑造光感生活

- 極致靈活：型塑、彎曲及延伸
- 最長可延伸至 10 公尺
- 高照明輸出：1600 流明
- 需要飛利浦 Hue 橋接器

產品特點

揮灑色彩創意



發揮照明創意，1600 萬色任您選擇，立即改變室內的樣貌與氛圍。只要輕觸一下按鈕，即可輕鬆打造場景。透過灑落的光線重溫您最愛的相片與難忘的時刻。儲存您最愛的燈光設定，只要用手指輕點一下，即可隨時叫出設定

喚醒及入睡



Philips Hue 讓您依喜歡的方式從睡眠中甦醒，協助您開啟充滿朝氣與活力的一天。燈光亮度模仿日出的效果逐漸增加，讓您自然醒來，而不用被大聲的鬧鐘喚醒，完美展開全新的一天。在夜晚，悠閒的暖白光可讓您卸下一整天的疲憊、倍感放鬆，準備進入沉睡的夢鄉。

與音樂和電影同步



將電視觀賞體驗擴展到整個房間，或讓燈光與您最愛的音樂同步，看看燈光如何與節奏相互輝映。下載協力廠商 app，並探索飛利浦 Hue 令人驚豔的功能。

打造屬於您的氛圍



為任何時刻營造適合的氛圍，運用暖白光到冷白光裝飾居家生活。享受一年四季各種不同的風格，無論是讓您憶起春日微風的銳利白光、夏日豔陽的暖白光，或是冬日的酷涼日光。

點亮遊戲



讓您的遊戲體驗提升到全新的境界。下載協力廠商 app，並探索飛利浦 Hue 令人驚豔的功能。

點亮您的日常生活




燈光會影響人們的心情與行為。飛利浦 Hue 可讓您輕鬆地量身打造日常生活，讓每個時刻都變成一種享受。用酷涼明亮的白光取代早晨的咖啡，喚醒身體與心靈的活力，整裝待發迎接新的一天。用精緻微調的明亮白光保持專注力。或者用白光散發的柔和光線休息放鬆，為一天劃下完美句點。

無論在室內或外出時皆可智慧控制




透過飛利浦 Hue iOS 和 Android app，您可以隨時隨地遙控燈光。檢查您出門前是否忘了關燈，並在工作晚歸時將燈光打開。

專為便利生活而設計的計時器



只要使用飛利浦 Hue app 中的排程功能，飛利浦 Hue 就能讓您在外出時彷彿像在家中一樣。將燈光設定在預設時間開啟，用燈光迎接您回家。您甚至可以將各個房間設在不同的時間開啟燈光。當然您也可以讓燈光在夜晚逐漸關閉，這樣就不必擔心是否忘了關燈。

安裝自由調光



體驗飛利浦 Hue 的品質保證柔和調光。不會太亮，也不會太暗，恰到好處。不需要佈線、水電工或安裝

依您想要的方式控制



使用橋接器連接飛利浦 Hue 燈光，開始探索無限可能。從您的智慧型手機或平板電腦透過飛利浦 Hue app 來控制燈光，或在系統中新增可啟動燈光的開關。設定計時器、通知、鬧鐘等功能，享受完整的飛利浦 Hue 體驗。飛利浦 Hue 甚至可以搭配 Amazon Alexa、Apple HomeKit 和 Google Home 運作，讓您用聲音控制燈光。

極致靈活



飛利浦 Hue Lightstrip Plus 是超乎想像最靈活的光源。您可以將條型燈型塑為幾乎任何形狀，並使用背面的自黏膠帶將它固定到任何固體表面。您可以視需要根據裁剪標誌將飛利浦 Hue Lightstrip Plus 切割為所需大小。將飛利浦 Hue Lightstrip Plus 整合到家具上、天花板凹槽中、廚櫃底下，或是運用柔和的間接照明彰顯建築特色。飛利浦 Hue Lightstrip Plus 是用途最多樣化且堅固耐用的光源，帶給您煥然一新的居家氛圍。

最長可延伸至 10 公尺



您可以新增多個 1 公尺長的延伸版*，將 Philips Hue Lightstrip Plus 延伸至最長 10 公尺，以覆蓋較大面積的表面，及支援更廣泛的應用。從明亮的天花板凹槽照明到走道或樓梯的環境導引燈，無限延展任何可能。Philips Hue Lightstrip Plus 確保每一條延伸版的色彩一致性。*只能使用與藍牙相容的版本加以延伸。

高照明輸出：1600 流明



透過 1600 流明的高照明輸出及超出其總長度的光線涵蓋範圍，Hue Lightstrip Plus 的照明效果良好，可同樣用作裝飾及功能照明光源。

需要飛利浦 Hue 橋接器



本產品需要連接飛利浦 Hue 橋接器

規格

設計與外型

- 顏色: 彩色
- 材質: 矽膠

環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

其他功能/配件

- 變色 (LED): 是
- 漫射光效: 無
- 可調式: 是
- 內建 LED: 是
- 萬用插頭: 是

保固

- 2 年: 是

Lightstrip

- 色溫: 2000-6500 K
- 可切割性: 是
- 可延伸性: 是
- 輸入電壓: 100V-240V
- 總流明輸出: 燈具: 1600, 包括延長版: 1600
- 瓦數: 20 W

其他

- 類型: 間接照明

耗電量

- 瓦數: 19 W

產品尺寸與重量

- 高度: 0.5 cm
- 長度: 200 cm
- 淨重: 0.337 kg
- 寬度: 1.5 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 使用壽命達: 25,000 h
- 使用壽命: 25000 h
- 主電源: 50-60 Hz, 範圍 220 V - 240 V
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: II - 雙層絕緣

內容物

- 電源變壓器: 1



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.552

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com