

PHILIPS

LightStrip Plus APR
燈條基本版

Hue 全彩情境系列

間接照明

透過 Hue 橋接器 智慧控制*

71901/55/C7



無限可能

在您的 Philips Hue 系統中加入燈帶，在吧檯或櫥櫃的下方以及娛樂裝置的後方打造令人沉醉的體驗。燈帶可因應您的應用方式靈活彎曲、切割及延伸。

無限可能

- 透過 1600 萬色任意發揮創意
- 自然喚醒及入睡
- 讓燈光與音樂和電影同步
- 從日出到日落輕鬆打造屬於您的氛圍
- 點亮遊戲
- 用光配方舒緩放鬆、享受閱讀、集中精神及注入活力
- 無論在室內或外出時皆可智慧控制
- 設定計時器，享受便利生活
- 免安裝自由調光
- 隨您想要的方式控制

自由塑造光感生活

- 極致靈活：彈性、彎曲及延伸
- 最長可延伸至 10 米
- 出色的間接照明體驗
- 需要 Philips Hue 橋接器

規格

揮灑色彩創意




發揮照明創意，1600 萬色任您選擇，立即改變室內的樣貌與氛圍。只要輕觸一下按鈕，即可輕鬆打造場景。透過灑落的光線重溫您最愛的相片與難忘的時刻。儲存您最愛的燈光設定，只要用手指輕點一下，即可隨時叫出設定

喚醒及入睡



Philips Hue 讓您依喜歡的方式從睡眠中甦醒，協助您開啟充滿朝氣與活力的一天。燈光亮度模仿日出的效果逐漸增加，讓您自然醒來，而不用被大聲的鬧鐘喚醒，完美展開全新的一天。在夜晚，悠閒的暖白光可讓您卸下一整天的疲憊、倍感放鬆，準備進入沉睡的夢鄉。

與音樂和電影同步



將影音體驗擴展到整個房間，或讓燈光與您最愛的音樂同步，看看燈光如何與節奏相互輝映。下載第三方 App，並探索 Philips Hue 令人驚豔的沉浸式體驗。

打造屬於您的氛圍



為任何時刻營造合適的氛圍，運用燈光裝飾居家生活。享受一年四季各種不同的風格，無論是讓您憶起春日微風的仿日光、夏日豔陽的暖光，或是冬日的酷涼冷光。

點亮遊戲



讓您的遊戲體驗提升到全新的境界。下載第三方 App，並探索 Philips Hue 令人驚豔的功能。

點亮您的日常生活




燈光會影響人們的心情與行為。Philips Hue 可讓您輕鬆地量身打造日常生活，讓每個時刻都變成一種享受。用酷涼明亮的光線取代早晨的咖啡，喚醒身體與心靈的活力，整裝待發迎接新的一天。用精緻微調的光配方保持專注力。或者用柔和氛圍助您休息放鬆，為一天劃下完美句點。

無論在室內或外出時皆可智慧控制




透過 Philips Hue iOS 和 Android App，您可以隨時隨地遙控燈光。檢查您出門前是否忘了關燈，並在工作晚歸時將燈光打開。

專為便利生活而設計的計時器



只要使用 Philips Hue App 中的日常作息設定，就能讓您在外出時彷彿像在家中一樣。將燈光設定在預設時間開啟，用燈光迎接您回家。您甚至可以將各個房間設在不同的時間開啟燈光。當然您也可以讓燈光在夜晚逐漸關閉，這樣就不必擔心是否忘了關燈。

安裝自由調光



體驗 Philips Hue 的高品質柔和光線。不會太亮，也不會太暗，恰到好處。不需要佈線、水電工或安裝

依您想要的方式控制



使用橋接器連接 Philips Hue 燈光，開始探索無限可能。從您的智慧型手機或平板電腦透過 Philips Hue App 來控制燈光，或在系統中新增可啟動燈光的開關。設定計時器、通知、鬧鐘等功能，享受完整的 Philips Hue 體驗。Philips Hue 甚至可以搭配 Amazon Alexa、Apple Homekit 和 Google Home 運作，讓您用語音控制燈光。

極致靈活




Philips Hue 燈帶是超乎想像最靈活的光源。您可以將燈帶塑為幾乎任何形狀，並使用背面的自黏膠帶將它固定到任何固體表面。您可以視需要根據裁剪標誌將 Philips Hue 燈帶切割為所需大小。將 Philips Hue 燈帶整合到家具上、天花板凹槽中、廚櫃底下，或是運用柔和的間接照明彰顯建築特色。Philips Hue 燈帶是用途最多樣化且堅固耐用的光源，帶給您煥然一新的居家氛圍。

最長可延伸至 10 公尺



您可以新增多個 1 米長的延伸燈帶，將 Philips Hue 燈帶延伸至最長 10 米，以覆蓋較大面積的表面，及支援更廣泛的應用。從明亮的天花板凹槽照明到走道或樓梯的環境導引燈，無限延展任何可能。Philips Hue 燈帶確保每一條延伸燈帶色彩的一致性。

高照明輸出：1600 流明



透過高照明輸出及超出其總長度的光線涵蓋範圍，Philips Hue 燈帶的照明效果良好，可提供出色的間接照明體驗

需要飛利浦 Hue 橋接器



本產品需要連接 Philips Hue 橋接器

焦點

設計與外型

- 顏色: 彩色
- 材質: 矽膠

環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

其他功能/配件

- 變色 (LED): 是
- 漫射光效: 無
- 可調式: 是
- 內建 LED: 是
- 萬用插頭: 是

保固

- 2 年: 是

Lightstrip

- 色溫: 2000-6500 K
- 可切割性: 是
- 可延伸性: 是
- 輸入電壓: 100V-240V
- 總流明輸出: 燈具: 1600, 包括延長版: 1600
- 瓦數: 20 W

其他

- 類型: 間接照明

耗電量

- 瓦數: 19 W

產品尺寸與重量

- 高度: 0.5 cm
- 長度: 200 cm
- 淨重: 0.337 kg
- 寬度: 1.5 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 使用壽命達: 25,000 h
- 使用壽命: 25000 h
- 主電源: 50-60 Hz, 範圍 220 V - 240 V
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: II - 雙層絕緣

內容物

- 電源變壓器: 1



發行日期: 2023-11-10
版本: 0.552

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com