

PHILIPS

Lightstrip Plus V3 - perusosa

Hue White and Color
Ambiance

1 x 2 metrin valonauha

1 x virtalähde

Valkoista ja värillistä valoa



71901/55/PH



Rajattomat mahdollisuudet

Lisää Philips Hue -järjestelmään LightStrip Plus, niin voit luoda tyylikkään tunnelman baaripöytien tai kaappien alle tai viihdejärjestelmien taakse. Lightstrip Plus on joustava, leikattavissa ja jatkettavissa tarpeen mukaan.

Rajattomat mahdollisuudet

- Vapauta luovuutesi 16 miljoonalla värillä
- Herää ylös ja nukahda luonnollisesti
- Synkronoi valot musiikin tai elokuvien tahtiin
- Luo mieleisesi tunnelma lämpimästä valkoisesta viileään päivänvaloon
- Valaise pelihetki
- Rentoudu, lue, keskity tai hanki energiaa valaistusvaihtoehdoilla
- Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin
- Määritä ajastukset sinulle sopiviksi
- Himmennys ei vaadi asennusta
- Monipuoliset säätömahdollisuudet

Muotoiltavaa valoa

- Tarvitset Philips Hue -sillan
- Erittäin joustava: muotoile, taivuta ja jatka toiveidesi mukaan
- Pidennettävissä jopa 10 metrin pituuteen
- Suuri 1 600 luumenin valovirta

Kohokohdat

Voit käyttää värejä luovasti




Leikittele valoilla ja valitse 16 miljoonasta väristä ja muuta huoneesi tunnelmaa. Voit vaihtaa huoneen tunnelmaa helposti vain yhdellä napin painalluksella. Valaise suosikkivalokuvasi ja koe tärkeä hetki uudelleen. Tallenna parhaat valaistusasetukset ja käytä niitä helposti myöhemmin.

Helpota heräämistä ja nukahtamista



Philips Hue auttaa käynnistämään päivän mukavasti ja virkeästi. Valon kirkkaus lisääntyy vähitellen muistuttaen auringonnousua ja auttaa sinua heräämään ilman kovaäänistä herätyskelloa. Aloita päiväsi oikealla tavalla. Illalla lämmin valkoinen valo auttaa sinua rentoutumaan ja nukahtamaan nopeammin.

Synkronoi musiikin tai elokuvien tahtiin




Laajenna televisionkatselukokemus koko huoneeseen tai synkronoi valo suosikkimusiikkisi tahtiin ja katso, kuinka valot reagoivat rytmiin. Lataa kolmannen osapuolen sovelluksia ja katso, mitä kaikkea mahtavaa Philips Hue voi sinulle tarjota.

Luo oma tunnelmasi



Voit valita minkä tahansa valkoisen sävyn ja luoda kotiisi tunnelmallisen valaistuksen lämpimän tai viileän valkoisen sävyillä. Nauti eri tyyleistä eri vuodenaikoina – kirkas valkoinen valo tuo mieleen kevään, lämmin valkoinen kesäaurion ja viileä valkoinen talven.

Valaise pelihetki




Vie pelihetkesi uudelle tasolle. Lataa kolmannen osapuolen sovelluksia ja katso, mitä kaikkea mahtavaa Philips Hue voi sinulle tarjota.

Valaistusta päivän rutiineihin




Valo vaikuttaa mielialaamme ja käyttäytymiseemme. Philips Huen avulla voit tehdä päivärutiineistasi nautinnollisia hetkiä. Unohda aamukahvi ja valmistaudu päivään kirkkaassa viileän valkoisessa päivänvalossa, joka antaa energiaa niin keholle kuin mielellekin. Ylläpidä keskittymiskykyä hienosäädetyllä kirkkaalla valkoisella valolla tai rentoudu illalla kevyesti hehkuvaan lämpimän valkoisessa valossa.

Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin




Philips Hue iOS- ja Android apps -sovellusten avulla voit säätää valaistusta etäyhteyden välityksellä missä tahansa oletkin. Voit tarkistaa, unohtuivatko valot päälle lähtiessäsi tai kytkeä ne päälle, jos teet myöhään töitä.

Sinulle sopivat ajastukset



Philips Hue app -sovelluksen ajastustoiminnon avulla voit antaa vaikutelman siitä, että olisit kotona, vaikka oletkin muualla. Määritä valot syttymään saapuessasi kotiin tai määritä eri huoneiden valot syttymään eri aikaan. Voit myös asettaa valot sammumaan vaihteittain illalla niin, ettei sinun tarvitse muistaa sammuttaa niitä.

Himmennys ei vaadi asennusta




Nauti Philips Hue-valojen taatusti vaivattomasta himmennyksestä. Ei liian kirkasta tai liian pimeää, vaan juuri oikea valaistus. Johtoja, sähköasentajia tai asennuksia ei tarvita

Monipuoliset säätömahdollisuudet



Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat loputtomasti erilaisia valaistumahdollisuuksia. Ohjaa valoja älypuhelimella tai tablet-laitteella Philips Hue app -sovelluksen avulla tai käytä valoja lisäämällä järjestelmään kytkimiä. Ota Philips Hue -kokemuksesta kaikki hyöty irti käyttämällä esimerkiksi ajastimia, ilmoituksia ja hälytyksiä. Philips Hue toimii myös Amazon Alexan, Apple Homekitin ja Google-Homen kanssa, jolloin voit säätää valojasi pelkällä äänelläsi.

Tarvitset Philips Hue -sillan




Liittämällä Philips Hue -valot siltaan voit säätää valojasi älypuhelimella tai tabletilla Philips Hue app -sovelluksen avulla.

Erittäin joustava



Philips Hue Lightstrip Plus on äärimmäisen joustava valaisuratkaisu. Voit muotoilla nauhaa haluamallasi tavalla ja kiinnittää se taustan teipillä mihin tahansa kovaan pintaan. Tarvittaessa voit myös lyhentää Philips Hue Lightstrip Plus -nauhaa katkaisemalla sen leikkauskohdasta. Kiinnitä Philips Lightstrip Plus huonekaluihin, keittiökalusteisiin tai arkkitehtuurin yksityiskohtiin ja tuo yksityiskohdat esiin tasaisella epäsuoralla valolla. Philips Hue Lightstrip Plus on joustava ja tehokas valonlähde, joka herättää huoneen henkiin.

Pidennettävissä jopa 10 metrin pituuteen



Philips Hue Lightstrip Plus -nauhan voi pidentää jopa kymmenen metrin pituiseksi 1 metrin jatkonauhoja* lisäämällä, jos valaistusta tarvitaan suuremmalle alueelle. Luo kirkas epäsuoran valaistuksen ratkaisu tai miellyttävä opastevalaistus esimerkiksi käytävään tai portaisiin – Philips Hue Lightstrip Plus toistaa värit selkeästi koko nauhan mitalta.*Voidaan käyttää ainoastaan Bluetooth-yhteensopivan version pidentämiseen.

Suuri 1 600 luumenin valovirta

Suuren 1 600 luumenin valovirran ja tasaisen valontuoton ansiosta Hue Lightstrip Plus -nauhaa voi käyttää sekä sisustus- että yleisvalaistuksessa.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: monivärinen
- Materiaali: silikon

Ympäristöystävällisyys

- Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H << 95 % (ei tiivistymistä)
- Käyttölämpötila: -20 °C ... 45 °C

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Väriä vaihtava (LED): Kyllä
- Epäsuora valo: ei
- Himmennettävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Yleispistoke: Kyllä

Takuu

- 2 vuotta: Kyllä

Lightstrip

- Värilämpötila: 2000–6500 K
- Leikattavissa oikeaan mittaan: Kyllä
- Laajennettava: Kyllä
- Tulojännite: 220V–240V
- Valovirta yhteensä: Valaisin: 1 600, Laajennusten kanssa: 1 600
- Teho: 20 W

Yleistä

- Tyyppi: Epäsuora valaistus

Tehonkulutus

- Teho: 19 W

Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 0,5 cm
- Pituus: 200 cm
- Nettopaino: 0,337 kg
- Leveys: 1,5 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Käyttöikä: 25000 h
- Verkkovirta: 50–60 Hz, 220–240 V
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: II – kaksoiseristetty

Pakkauksen sisältö

- Verkkolaite: 1



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.1547

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com