

# PHILIPS

LightStrip Plus APR  
燈條延伸版

Hue White 及 Color  
Ambiance

間接照明

透過 Hue bridge 智慧控制\*



71902/55/C7



## 無限可能

超乎想像的靈活光源。使用這些 1 公尺長的延伸版來延伸飛利浦 Hue Lightstrip Plus，應用於較大面積的表面。塑造、黏貼於任何固體表面，享受高流明輸出。

### 自由塑造光感生活

- 極致靈活：型塑、彎曲及延伸
- 使用 1 公尺長的延伸版延伸 Lightstrip Plus
- 最長可延伸至 10 公尺
- 需要飛利浦 Hue 橋接器

# 產品特點

## 極致靈活



飛利浦 Hue Lightstrip Plus 是超乎想像最靈活的光源。您可以將條型燈型塑為幾乎任何形狀，並使用背面的自黏膠帶將它固定到任何固體表面。您可以視需要根據裁剪標誌將飛利浦 Hue Lightstrip Plus 切割為所需大小。將飛利浦 Hue Lightstrip Plus 整合到家具上、天花板凹槽中、廚櫃底下，或是運用柔和的間接照明彰顯建築特色。飛利浦 Hue Lightstrip Plus 是用途最多樣化且堅固耐用的光源，帶給您煥然一新的居家氛圍。

## 延伸 Lightstrip Plus



使用這些 1 公尺長的延長版來延伸飛利浦 Hue Lightstrip Plus，以覆蓋較大面積的表面，及支援更廣泛的應用。

## 最長可延伸至 10 公尺



您可以新增多個 1 公尺長的延伸版\*，將 Philips Hue Lightstrip Plus 延伸至最長 10 公尺，以覆蓋較大面積的表面，及支援更廣泛的應用。從明亮的天花板凹槽照明到走道或樓梯的環境導引燈，無限延展任何可能。Philips Hue Lightstrip Plus 確保每一條延伸版的色彩一致性。\*只能使用與藍牙相容的版本加以延伸。

## 需要飛利浦 Hue 橋接器



本產品需要連接飛利浦 Hue 橋接器

# 規格

## 設計與外型

- 顏色: 彩色
- 材質: 矽膠

## 環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

## 其他功能/配件

- 變色 (LED): 是
- 漫射光效: 無
- 可調式: 是
- 內建 LED: 是

## 保固

- 2 年: 是

## Lightstrip

- 色溫: 2000-6500 K
- 可切割性: 是
- 可延伸性: 是
- 輸入電壓: 100V-240V
- 總流明輸出: 燈具: 950, 包括延長版: 1600
- 瓦數: 11.5 W

## 其他

- 類型: 間接照明

#### 耗電量

- 瓦數: 11.5 W

#### 產品尺寸與重量

- 高度: 0.5 cm
- 長度: 100 cm
- 淨重: 0.053 kg
- 寬度: 1.5 cm

#### 服務

- 保固: 2 年

#### 技術規格

- 使用壽命達: 25,000 h
- 使用壽命: 25000 h
- 主電源: 範圍 220 V - 240 V
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: II - 雙層絕緣

#### 內容物

- 彎角連接器纜線: 1



出版日期: 2023-11-10  
版本: 0.598

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)