

PHILIPS

Lightstrip Plus forlænger V3

Hue White and color
ambiance

1 meter forlængelse

1 x hjørnestik medfølger

Hvidt og farvet lys



71902/55/PH



Ubegrænsede muligheder

Den mest fleksible lyskilde, man kan forestille sig. Forlæng Philips Hue LightStrip Plus med disse 1 meter forlængelser til større overflader. Form den, fastgør den på enhver overflade, og nyd det høje lysudbytte.

Giv lyset form på din måde

- Kræver en Philips LightStrip Plus og en Philips Hue Bridge
- Ultimativ fleksibilitet: Form, bøj og forlæng
- Forlæng din LightStrip Plus med 1 meter forlængelser
- Kan forlænges op til 10 meter

Vigtigste nyheder

Kræver en LightStrip Plus



Dette produkt kan kun anvendes til at forlænge en Philips Hue LightStrip Plus og skal sluttes til Philips Hue Bridge.

Ultimativ fleksibilitet



Philips Hue LightStrip Plus er den mest fleksible lyskilde, man kan tænke sig. Du kan stort set forme båndet, som du vil og fastgøre det til alle faste underlag med tapen på bagsiden. Hvis det er nødvendigt, kan du klippe din Philips Hue LightStrip Plus til i størrelse ved saksemarkeringerne. Integrer Philips Hue LightStrip Plus i møblelementet, i buer, under køkkenskabe, eller fremhæv arkitektoniske detaljer med blødt, indirekte lys. Philips Hue LightStrip Plus er den mest alsidige og robuste lyskilde til at gøre rummet levende.

Forlæng din LightStrip Plus



Forlæng din Philips Hue LightStrip Plus med disse 1 meter forlængelser, så den dækker større områder og muliggør flere anvendelsesmuligheder.

Kan forlænges op til 10 meter



Forlæng din Philips Hue Lightstrip Plus op til 10 meter ved hjælp af 1 meter forlænger*, så du kan dække længere overflader og få flere anvendelsesmuligheder. Uanset om du ønsker kraftig alkove belysning eller dæmpet belysning i gangen eller på trappen, er det muligt med Philips Hue Lightstrip Plus, som giver dig perfekt farve sammenhæng fra første til sidste forlænger. * Kan kun forlænges med den Bluetooth-kompatible version.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: flerfarvet
- Materiale: silikone

Miljø

- Driftsmæssig luftfugtighed: 5 % <H<95 % (danner ikke kondens)
- Driftsmæssig temperatur: -20 °C til 45 °C

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Farveskift (LED): Ja
- Spredt lyseffekt: Nej
- Dæmpbar: Ja
- Integreret LED: Ja
- Universalstik: Ja

Garanti

- 2 år: Ja

Lightstrip

- Farvetemperatur: 2000–6500 K
- Kan afkortes: Ja
- Kan forlænges: Ja
- Indgangsspænding: 220V–240V
- Totale lysudbytte: Armatur: 950, Herunder forlængelser: 1.600
- Watt forbrug: 11,5 W

Diverse

- Type: Indirekte belysning

Strømforbrug

- Watt forbrug: 11,5 W

Produktmål og -vægt

- Højde: 0,5 cm
- Længde: 100 cm
- Nettovægt: 0,053 kg
- Bredde: 1,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 25.000 t
- Levetid: 25000 h
- Lysnet: 220 V – 240 V
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisoleret

Hvad følger med?

- Kabel med hjørnestik: 1
- Strømforsyning: 1



Udgivelsesdato:
2023-11-07
Version: 0.1518

© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com