

PHILIPS

Lightstrip Plus, förlängning V3

Hue White and Color
Ambiance

1 meter förlängning

1 st hörnkontakt medföljer

Vitt och färgat ljus



71902/55/PH



Oändliga möjligheter

Den mest flexibla ljuskällan du kan tänka dig. Förläng Philips Hue Lightstrip Plus med förlängningar på 1 meter för större utrymmen. Forma den, fäst den på valfri fast yta och njut av det höga ljusflödet.


Forma ljuset som du vill

- Kräver en Philips Lightstrip Plus och en Philips Hue-brygga
- Ultimal flexibilitet: kan formas, böjas och förlängas
- Förläng din Lightstrip Plus med 1-metersförlängningar
- Kan förlängas upp till 10 meter



Funktioner

Kräver en Lightstrip Plus



Den här produkten kan bara användas för att förlänga Philips Hue Lightstrip Plus och måste anslutas till Philips Hue-bryggan.

Förläng Lightstrip Plus



Förläng Philips Hue Lightstrip Plus med förlängningar på 1 meter för att täcka in större områden och använda belysningen i fler tillämpningar.

Ultimat flexibilitet



Philips Hue Lightstrip Plus är den mest flexibla ljuskällan du kan tänka dig. Du kan forma den nästan hur du vill och använda tejpens på baksidan för att fästa den på solida ytor. Om det behövs kan du minska Philips Hue Lightstrip Plus till valfri storlek vid saxmarkeringarna. Integrera Philips Hue Lightstrip Plus i möbler, i alkover och under köksskåp, eller framhäv arkitektoniska detaljer med en jämnt, indirekt belysning. Philips Hue Lightstrip Plus är en mångsidig och robust ljuskälla som ger ditt rum nytt liv.

Kan förlängas upp till 10 meter



Förläng Philips Hue Lightstrip Plus upp till 10 meter genom att lägga till 1-metersförlängningar* för att täcka större ytor och möjliggöra bredare användningsområden. Från stark konturbelysning till dämpat ledljus i korridorer eller trappor – allt är möjligt. Philips Hue Lightstrip Plus ger dig enhetliga färger från den första till den sista förlängningssladden. *Kan endast förlängas med den Bluetooth-kompatibla versionen.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: flerfärgad
- Material: silikon

Miljö

- Driftsfuktighet: 5 % <H<95 % (icke-kondenserande)
- Drifttemperatur: -20 °C till +45 °C

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Färgväxlande (LED): Ja
- Indirekt ljus: Nej
- Dimbar: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Universalkontakt: Ja

Garanti

- 2 år: Ja

Ljusslinga

- Färgtemperatur: 2000–6500 K
- Kan kapas: Ja
- Kan förlängas: Ja
- Ingångsspänning: 220V–240V
- Totalt ljusflöde: Armatur: 950, Inklusive förlängningar: 1 600
- Wattal: 11,5 W

Övrigt

- Typ: Indirekt ljus

Strömförbrukning

- Wattal: 11,5 W

Produktens mått och vikt

- Höjd: 0,5 cm
- Längd: 100 cm
- Nettovikt: 0,053 kg
- Bredd: 1,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 25 000 h
- Livslängd: 25000 h
- Nätström: Intervall 220–240 V
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: II – dubbelisolerad

Förpackningens innehåll

- Hörnanslutningskabel: 1
- Nätadapter: 1



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.1518

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com