



PHILIPS
Laualamp
LEVER
hõbedane
LED



72007/14/16

usaldusväärne laualamp

Hõbedane Philips Leveri LED-laualamp on loodud esteetilist kuju silmas pidades. Sellel on 4-astmeline hämardus ja pööratava peaga voolujooneline alumiiniumjalg, mille abil saate suunata valguse sinna, kus seda kõige rohkem vaja on.

Lihne kogemus

- Kohaldatav valgusnurk

Täiuslik LED-lamp

- Hämarduslüüti abil reguleeritav valgustugevus

Energiasääst

- Sisseehitatud LED, süsteemi osa

Puhas, loomulik valgus

- Ere külm valge valgus

PHILIPS

Energiatõhus

- 80% energiasäästu võrreldes tavaliste valgusallikatega

Esiletõstetud tooted

Kohaldatav valgusnurk Hämardatav



Reguleerige Philipsi LED-valgustite valguse intensiivsust hämarduslüliti abil (ei kuulu komplekti). See muudab valgusti ideaalseks igas olukorras miljöõ loomisel – olgu see siis ödus õhtusöök kahele või pere ja sõpradega lõõgastumine elutoas. Philips katsetas mitmeid seinahämardeid, mis osutusid sobivaks meie LED-valgustitele. Sobivate hämardite loendi leiате veebisaidi allalaadimiste ja klienditoe osast.

Integreeritud LED-valgusallikas



Valgusallikas, mida saate usaldada. Sisseehitatud LED-valgusallikaga ei pea te muretsema hoolduse või lambipirni vahetamise pärast ja kodus on täiuslik valgus.

Ere külm valge valgus



Võimas LED-allikas

80% energiasäästu



Võrreldes tavalise pirniga säästab see pirn kuni 80% energiat. See tasub ennast ära ja säästab teie raha aastate kaupa. Nii et vähendage oma elektriarvet ja alustage säästmist juba täna.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: hõbedane
- Materjal: alumiinium

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- FFP – Frustration Free Pack: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Kodukontor ja kabinet, Elu- ja magamistuba
- Tüüp: Laualamp
- EyeComfort: Ei

Võimsustarve

- Energy Efficiency Label: A+

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 43,5 cm
- Pikkus: 15,6 cm
- Kaal pakendita: 1,150 kg
- Laius: 29 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 h
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 6 W
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 400 lm
- Valgusallika tehnoloogia: LED, Ohutu ülimaldapinge
- Valguse värv: külm valge
- Toiteallikas: Vahemik 100–240 V, 50–60 Hz
- Hämardatav valgusti: Jah
- LED: Jah
- Valgusallikate arv: 1
- Komplekti kuulub elektrilamp: 5 W
- IP-kood: IP20, suuremate kui 12,5 mm objektide vastane kaitse, veevastane kaitse puudub

- Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga

Pakendi mõõtmed ja kaal

- SAP EAN/UPC – tükk: 8718696163573
- EAN/UPC – karp: 8718696232736
- Kõrgus: 45,6 cm
- SAP kogukaal EAN (tükk): 1,575 kg
- Kaal: 1,575 kg
- Netomass (tükk): 1,150 kg
- SAP kõrgus (tükk): 456,000 mm
- SAP pikkus (tükk): 71,000 mm
- SAP laius (tükk): 171,000 mm
- Laius: 7,1 cm
- Pikkus: 17,1 cm



Väljalaske kuupäev:
2019-04-01
Versioon: 0.367

© 2019 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com