



PHILIPS
Lampa biurkowa
LEVER
srebrny
LED



72007/14/16

niezawodne oświetlenie biurka

Zaprojektowana z myślą o estetyce złota lampa biurkowa Philips LED Lever z 4-stopniową regulacją ściemniania jest wyposażona w aluminiowe ramię obrotowe, które pozwala kierować światło tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.

Łatwość obsługi

- Regulowany kąt padania światła

Nowoczesne oświetlenie LED

- Regulacja natężenia światła za pomocą regulatora przyciemniania

Oszczędność energii

- Wbudowana dioda LED jako część systemu

PHILIPS

Czyste, naturalne światło

- Jasne, chłodne białe oświetlenie

Wydajność energetyczna

- Oszczędność energii do 80% w porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła

Zalety

Regulowany kąt padania światła Ściemnialna



Produkty oświetleniowe LED Philips są wyposażone w funkcję regulacji intensywności światła za pomocą regulatora przyciemniania (niedołączony do zestawu). Dzięki temu można stworzyć idealną atmosferę na każdą okazję – niezależnie od tego, czy chodzi o romantyczną kolację we dwoje czy, o relaks z rodziną i przyjaciółmi w salonie. Firma Philips przetestowała wiele ściemniaczy, które okazały się zgodne z oświetleniem LED. Ich lista jest dostępna w sekcji plików do pobrania i pomocy technicznej.

Zintegrowane źródło światła LED



Źródło światła, któremu możesz zaufać. Dzięki zintegrowanemu źródłu światła LED nie musisz się martwić o konserwację czy wymianę lampy, ciesząc się doskonałym oświetleniem w swoim domu.

Jasne, chłodne białe oświetlenie



Światło LED o wysokiej mocy

Oszczędność energii do 80%



Zaoszczędź nawet 80% energii w stosunku do standardowych żarówek. Zakup zwróci się po upływie roku i pozwoli oszczędzać pieniądze. Zmniejsz swój rachunek za prąd i zacznij oszczędzać już teraz.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: srebrny
- Materiał: aluminium

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- FFP – Frustration Free Pack: Tak

Różne

- Opracowano z myślą o: Gabinet, Salon i sypialnia
- Typ: Lampa biurkowa
- EyeComfort: Nie

Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej: A+

Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 43,5 cm
- Długość: 15,6 cm
- Waga netto: 1,150 kg
- Szerokość: 29 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 6 W
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 400 lm
- Technologia źródła światła: LED, Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- Barwa światła: chłodna biel
- Zasilanie sieciowe: Przedział 100–240 V, 50–60 Hz
- Możliwość przyciemniania: Tak
- LED: Tak
- Liczba źródeł światła: 1
- Moc źródła światła w zestawie: 5 W
- Kod IP: IP20, ochrona przed przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak ochrony przed wodą

- Klasa ochronności: II – podwójna izolacja

Wymiary i waga opakowania

- SAP EAN/UPC – Sztuka: 8718696163573
- EAN/UPC – Opakowanie: 8718696232736
- Wysokość: 45,6 cm
- Waga brutto EAN SAP (sztuka): 1,575 kg
- Waga: 1,575 kg
- Waga netto (sztuka): 1,150 kg
- Wysokość SAP (sztuka): 456,000 mm
- Długość SAP (sztuka): 71,000 mm
- Szerokość SAP (sztuka): 171,000 mm
- Szerokość: 7,1 cm
- Długość: 17,1 cm



Data wydania: 2019-06-21
Wersja: 0.390

© 2019 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.