



PHILIPS
Đèn bàn
72007 LEVER
màu bạc
LED

72007/14/86

đèn bàn đáng tin cậy

Được thiết kế bằng vật liệu tổng hợp, đèn bàn Philips Lever LED màu bạc với 4 nấc chỉnh độ sáng có cần bằng nhôm được thiết kế tối ưu hóa với chao đèn có thể xoay được, cho phép bạn hướng đèn đến bất kỳ vị trí nào bạn cần nhất.

Dễ dàng trải nghiệm

- Góc chiếu sáng có thể điều chỉnh

Đèn LED tiên tiến

- Cường độ ánh sáng có thể điều chỉnh, với công tắc điều chỉnh độ sáng

Tiết kiệm năng lượng

- LED lắp sẵn, là một phần của hệ thống

Ánh sáng thuần khiết, tự nhiên

- Ánh sáng trắng mát lạnh

PHILIPS

Tiết kiệm năng lượng

- Tiết kiệm 80% năng lượng, so với nguồn sáng truyền thống

Những nét chính

Góc chiếu sáng có thể điều chỉnh Có thể điều chỉnh độ sáng



Điều chỉnh cường độ ánh sáng của đèn LED của Philips với công tắc điều chỉnh độ sáng (không đi kèm). Công tắc này giúp mang đến ánh sáng lý tưởng, tạo không khí phù hợp cho mọi dịp họp mặt, một bữa ăn ấm cúng dành cho hai người hay tán gẫu cùng với gia đình và bạn bè trong phòng khách. Philips đã kiểm tra một số công tắc điều chỉnh độ sáng gắn tường đã được chứng minh tương thích với đèn LED của chúng tôi. Danh sách các loại công tắc điều chỉnh

độ sáng tương thích có trong dữ liệu tải xuống và mục hỗ trợ.

Nguồn sáng LED tích hợp



Nguồn sáng LED tích hợp mang tới ánh sáng hoàn hảo cho ngôi nhà bạn, xóa bỏ lo lắng về việc bảo dưỡng hay thay thế đèn.

Ánh sáng trắng mát lạnh



Nguồn LED công suất cao

Tiết kiệm 80% năng lượng



Tiết kiệm lên đến 80% năng lượng so với bóng đèn truyền thống. Giúp bạn giảm hóa đơn tiền điện vì vậy hãy bắt đầu tích lũy tiền tiết kiệm qua các năm ngay từ bây giờ.

Các thông số

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: màu bạc
- Chất liệu: nhôm

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Văn phòng tại nhà & Phòng học, Phòng khách và Phòng ngủ
- Loại bóng: Đèn bàn
- EyeComfort: Không

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều cao: 43,5 cm
- Chiều dài: 15,6 cm
- Trọng lượng thực: 1,100 kg
- Chiều rộng: 29 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật

- Mạng lưới điện: Dải 100 V – 240 V
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Có
- LED: Có
- Số bóng đèn: 1
- Công suất bóng đèn đi kèm: –
- Công suất tối đa của bóng đèn thay thế: 5 W
- Mã IP: IP20, bảo vệ chống lại những vật lớn hơn 12,5 mm, không có khả năng chống nước
- Lớp bảo vệ: II – cách điện hai lớp

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- SAP EAN/UPC – Mảnh: 8718696125076
- EAN/UPC – Trường hợp: 8718696215524
- Chiều cao: 45,6 cm
- EAN tổng trọng lượng SAP (Mảnh): 1,430 kg
- Khối lượng: 1,430 kg
- Trọng lượng thực (Mảnh): 1,100 kg
- Chiều cao SAP (Mảnh): 456,000 mm
- Chiều dài SAP (Mảnh): 71,000 mm
- Chiều rộng SAP (Mảnh): 171,000 mm
- Chiều rộng: 7,1 cm
- Chiều dài: 17,1 cm



Ngày phát hành:
2019-05-28
Phiên bản: 0.279

© 2019 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tám khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com