

PHILIPS

Lauualamp

LEVER

kuldne

LED

72007/92/16



usaldusväärne lauualamp

Kuldne Philips Lever LED-lauualamp on loodud esteetilist kuju silmas pidades. Sellel on 4-astmeline hämardus ja pööratava peaga voolujooneline alumiiniumjalg, mille abil saate suunata valguse sinna, kus seda kõige rohkem vaja on.

Lihtne kogemus

- Kohaldatav valgusnurk

Täiuslik LED-lamp

- Hämarduslüliti abil reguleeritav valgustugevus

Energiasääst

- Sisseehitatud LED, süsteemi osa

Puhas, loomulik valgus

- Ere külm valge valgus

Energiaühik

- 80% energiasäästu võrreldes tavaliste valgusallikatega

Esiletõstetud tooted

Kohaldatav valgusnurk Hämdatav



Reguleerige Philipsi LED-valgustite valguse intensiivsust hämduslüliti abil (ei kuulu komplekti). See muudab valgusti ideaalseks igas olukorras miljöo loomisel – olgu see siis ödus õhtusööök kahele või pere ja sõpradega lõõgastumine elutoas. Philips katsetas mitmeid seinahämdardeid, mis osutusid sobivaks meie LED-valgustitele. Sobivate hämdardite loendi leiate veebisaidi allalaadimiste ja klienditoe osast.

Integreeritud LED-valgusallikas



Valgusallikas, mida saate usaldada. Sisseehtitud LED-valgusallikaga ei pea te muretsema hoolduse või lambipirni vahetamise pärast ja kodus on täiuslik valgus.

Ere külm valge valgus



Võimas LED-allikas

80% energiasäästu



Võrreldes tavalise pirniga säästab see pirn kuni 80% energiat. See tasub ennast ära ja säästab teie raha aastate kaupa. Nii et vähendage oma elektriarvet ja alustage säästmist juba täna.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: kuldne
- Materjal: alumiinium

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- FFP – Frustration Free Pack: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Kodukontor ja kabinet, Elu- ja magamistuba
- Tüüp: Laualamp
- EyeComfort: Ei

Võimsustarve

- Energiatõhususe märgis (EEL): A+

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 43,5 cm
- Pikkus: 15,6 cm
- Kaal pakendita: 1,150 kg
- Laius: 29 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavapirniga võimsusega: 6 W
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 400 lm
- Pirni tehnoloogia: LED, Ohutu ülimadalpinge
- Valguse värv: külm valge
- Toiteallikas: Vahemik 100–240 V, 50–60 Hz
- Hämardatav valgusti: Jah
- LED: Jah
- Pirnide arv: 1
- Komplekti kuulub pirn: 5 W
- IP-kood: IP20, kaitse suuremate kui 12,5 mm osakeste eest, veevastane kaitse puudub
- Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga
- Valgusallikas vahetatav: Ei



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Versioon: 0.561

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com