



PHILIPS
Namizna svetilka
LEVER
zlata
LED

72007/92/16

zanesljiva osvetlitev mize

Zlata namizna svetilka LED Philips Lever, oblikovana s poudarkom na estetskem videzu in s 4-stopenjsko zatemnitvijo, ima aluminijasto roko z izčiščeno linijo in vrtljivo senčilo, da lahko svetlobo usmerite tja, kjer so najbolj potrebujete.

Preprosta uporaba

- Nastavljiv kot svetlobe

Napredna LED-osvetlitev

- Nastavljiva intenzivnost svetlobe z zatemnilnim stikalom

Varčevanje z energijo

- Vgrajena LED-sijalka (kot del sistema)

Čista, naravna svetloba

- Svetla, hladna bela svetloba

PHILIPS

Energijska učinkovitost

- 80 % manjša poraba energije v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe

Značilnosti

Nastavljiv kot svetlobe Možnost zatemnitve



Intenzivnost svetlobe LED svetilk Philips lahko nastavite z zatemnilnim stikalom (ni priložen). Zaradi te možnosti je svetilka idealna za ustvarjanje popolnega razpoloženja ob vsakršni priložnosti, bodisi za intimno večerjo v dvoje ali za druženje s sorodniki in prijatelji v dnevni sobi. Philips je preizkusil več stenskih zatemnilnih stikal, ki so preverjeno združljivi s Philipsovimi LED-svetilkami. Seznam združljivih zatemnilnih stikal je na voljo v razdelku za prenose in podporo.

Vgrajen svetlobni vir LED



Vir svetlobe, ki mu lahko zaupate. Zaradi vgrajenega svetlobnega vira LED vam ni treba skrbeti glede vzdrževanja ali zamenjave sijalk, hkrati pa lahko uživate v popolnem svetlobnem vzdušju svojega doma.

Svetla, hladna bela svetloba



Visokozmogljiv LED-vir

80 % manjša poraba energije



Porabite do 80% manj energije in denarja v primerjavi s standardnimi sijalkami. Strošek nakupa se vam kmalu povrne, poleg tega pa vsako leto prihranite kar nekaj denarja. Zmanjšajte račun za elektriko in takoj začnite z varčevanjem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: zlata
- Material: aluminij

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- FFP – Paket brez motenj (Frustration Free Pack): Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Domača pisarna in soba za učenje, Dnevna soba in spalnica
- Tip: Namizna svetilka
- Udobje oči: Ne

Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost: A+

Dimenzije in teža izdelka

- Višina: 43,5 cm
- Dolžina: 15,6 cm
- Neto teža: 1,150 kg
- Širina: 29 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 6 W
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 400 lm
- Tehnologija sijalke: LED, Varna zelo nizka napetost
- Barva svetlobe: hladna bela
- Omrežno napajanje: Razpon 100–240 V, 50–60 Hz
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Da
- Število sijalk: 1
- Moč priložene sijalke: 5 W
- Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti, večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred vodo

- Zaščitni razred: II – dvojno izolirano

Dimenzije in teža embalaže

- SAP EAN/UPC – kos: 8718696163566
- EAN/UPC – ohišje: 8718696232729
- Višina: 45,6 cm
- Bruto teža SAP EAN (kos): 1,277 kg
- Teža: 0,002 kg
- Neto teža (kos): 1,150 kg
- Višina SAP (kos): 456,000 mm
- Dolžina SAP (kos): 71,000 mm
- Širina SAP (kos): 171,000 mm
- Širina: 7,1 cm
- Dolžina: 17,1 cm



Datum izdaje: 2019-07-31
Različica: 0.385

©2019 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com