

# PHILIPS

## Kabel przedłużający Play

Hue White and color  
ambiance

Kabel przedłużający 5 m

Zgodny tylko z urządzeniami  
Hue Play

Czarny



78204/30/P7



## Kompaktowe wymiary

Kabel przedłużający Play umożliwia wydłużenie odległości pomiędzy zasilaczem a lampami Philips Hue Play lub pomiędzy dwoma lampami Philips Hue Play. Maksymalna łączna długość kabla do jednej lampy Philips Hue Play wynosi 7 metrów.

### Pełna kontrola zdalna kontrola dzięki mostkowi Hue

- Pełna kontrola zdalna kontrola dzięki mostkowi Hue

### Kompaktowe wymiary, duża ilość światła

- Korzystaj z podłużnej lampy Play w wybrany przez siebie sposób
- Udekoruj swój dom inteligentnymi światłami rozproszonymi
- Zamontuj za telewizorem
- Szeroka paleta białego światła
- Podkreśl emocje podczas oglądania filmu, gry i słuchania muzyki
- Podłącz 3 lampy podłużne Hue Play jedną wtyczką
- Steruj światłem jak chcesz

# Zalety

## Zdalne sterowanie dzięki mostkowi Hue



Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka, aby korzystać z nieograniczonych możliwości systemu.

## Korzystaj z lampy Hue Play w wybrany przez siebie sposób



Podłużną lampę Philips Hue Play można zamontować na ścianie lub telewizorze, położyć płasko na dowolnej powierzchni lub postawić pionowo. To uniwersalne inteligentne źródło światła doskonale podkreśla charakter wszystkich salonów, przestrzeni rozrywkowych lub pomieszczeń multimedialnych.

## Udekoruj swój dom inteligentnymi światłami



Przekształć atmosferę domu jednym naciśnięciem przycisku. Skorzystaj z ponad 16 milionów kolorów i 50 000 odcieni, od chłodnego światła białego do jego ciepłej barwy, aby tworzyć szczególne chwile, uzyskać odpowiedni nastrój dla imprezy lub po prostu zrelaksować się wieczorem.

## Zamontuj za telewizorem



Zamontuj inteligentną podłużną lampę za ekranem, używając dołączonych zacisków lub dwustronnej lampy, aby uzyskać natychmiast piękne podświetlenie o wybranym kolorze.

## Stwórz idealny nastrój



Stwórz nastrój dopasowany do Twoich potrzeb i pomaluj swój dom białym światłem w odcieniach od ciepłego do zimnego. Eksperymentuj z różnymi stylami w ciągu roku – wybieraj z pełnej palety białego światła, od wyraźnego, jasnego światła przypominającego wiosenny powiew wiatru, ciepłe białe światło jak letnie słońce czy zimny odcień mroźnego poranka. Do skorzystania z tej funkcji potrzebna jest łączność z mostkiem Philips Hue.

## Zwiększ intensywność rozrywki



Synchronizuj światło z filmem czy grą odtwarzaną na ekranie (telewizora lub komputera) albo muzyką. Światła będą dynamicznie reagować, zmieniając kolor i natężenie zgodnie z obrazem bądź rytmem muzyki. Możesz także podkreślić nastrój domowego kina tworząc kinowe aranżacje świetlne – miliony dostępnych do wyboru kolorów pozwalają skonfigurować niezliczone opcje oświetlenia. Wystarczy tylko przynieść popcorn!

**Podłącz 3 lampy podłużne Hue Play**

Lampa Hue Play nie wymaga płataniny przewodów za telewizorem ani blokowania wielu gniazdek. Trzy inteligentne lampy podłużne Hue Play możesz podłączyć do tego samego

źródła zasilania, pozostawiając wystarczająco dużo wyjść dla innych urządzeń.

**Steruj światłem jak chcesz**

Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka i zacznij odkrywać niezliczone możliwości. Steruj światłem za pomocą smartfona lub tabletu, używając aplikacji mobilnej Philips Hue lub skorzystaj z dedykowanych regulatorów Philips Hue. Konfiguruj automatyczne harmonogramy światła, powiadomienia, alarmy i wiele innych funkcji, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu Philips Hue. Philips Hue współpracuje także z technologiami Amazon Alexa, Apple HomeKit i Google Home, które pozwalają na głosowe sterowanie oświetleniem.

## Dane techniczne

**Stylistyka i wykończenie**

- Kolor: Czarny
- Materiał: Syntetyk

**Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie**

- Zestaw z bateriami: Nie
- Przyciemnianie za pomocą aplikacji Hue i regulatora: Tak
- Zasilacz w zestawie: Nie
- Wtyczka w standardzie brytyjskim w zestawie: Tak

**Różne**

- Zaprojektowano z myślą o: Salon i Sypialnia
- Typ: Przedłużacz
- EyeComfort: Nie

**Wymiary i waga produktu**

- Waga netto: 0,087 kg
- Długość przewodu: 5 m
- Wysokość: 1,3 cm
- Długość: 500 cm
- Szerokość: 1,3 cm

**Serwis**

- Gwarancja: 2 lata

**Dane techniczne**

- Strumień świetlny przy 4000K: 500 lm
- Maksymalny okres eksploatacji: 0 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 0 lm
- Barwa światła: Nie dotyczy
- Zasilanie sieciowe: Przedział 110–240 V
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Źródło światła w zestawie: Not applicable
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: III – bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- Wymienialność źródła światła: Źródło światła LED wymieniane przez specjalistę

- Strumień świetlny przy 2700K: 490 lm

**Obsługiwane wersje**

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Aplikacja Philips Hue: iOS 15 lub nowszy, Android 10.0 lub nowszy

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8718696171189
- Waga netto: 0,09 kg
- Waga brutto: 0,12 kg
- Wysokość: 141 mm
- Długość: 38 mm
- Szerokość: 89 mm
- Numer materiału (12NC): 915005750101



Data wydania:  
2024-02-04  
Wersja: 0.599

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)