

PHILIPS

Cablu prelungitor Play

Hue cu ambianță albă și
color

Cablu prelungitor de 5 m

Compatibil numai cu Hue Play

Negru



78204/30/P7



Design compact

Cablul prelungitor Hue Play poate fi folosit pentru a extinde spațiul dintre unitatea de alimentare electrică și luminile Hue Play sau pentru a extinde spațiul dintre fiecare punct de lumină. Lungimea totală maximă a sistemului pentru fiecare lampă este de 7 metri.

Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge

- Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge

Design compact, experiență de iluminat complet

- Afișați Hue Play așa cum doriți
- Decorați cu lumini ambientale inteligente
- Montați în spatele televizorului
- Creați ambianța dorită, de la lumină albă caldă, la lumină naturală rece
- Îmbunătățiți divertismentul cu iluminare inteligentă
- Conectați 3 bare luminoase Hue Play cu 1 conector
- Controlați lumina așa cum doriți

Repere

Control deplin cu consola Hue



Conectează-ți luminile Philips Hue la consolă pentru a profita de posibilitățile nelimitate ale sistemului.

Afișați Hue Play așa cum doriți




Corpul de iluminat Philips Hue Play poate fi montat pe un perete sau pe un televizor, poate fi așezat pe orice suprafață sau poziționat pe verticală. O lumină inteligentă flexibilă, o piesă de accent perfectă pentru orice cameră de zi, spațiu de divertisment sau cameră media.

Decorați cu lumini inteligente




Transformați atmosfera casei cu o simplă atingere de buton. Utilizați peste 16 milioane de culori și 50.000 de nuanțe de lumină albă de la rece la caldă, pentru a crea momente speciale, setați atmosfera pentru o petrecere sau pur și simplu relaxați-vă pe timp de seară.

Montați în spatele televizorului



Montați bara luminoasă inteligentă Philips Hue Play în spatele ecranului folosind clemenele incluse și banda cu două fețe pentru a crea instantaneu o lumină de fundal aspectuoasă, în culoarea dorită.

Creați ambianța dorită



Creează ambianța potrivită pentru orice moment și decorează-ți locuința cu lumină albă caldă sau rece. Te poți bucura de diferite stiluri pe parcursul anului, indiferent că e vorba de lumină albă clară care îți amintește de o briză primăvărată, de lumină albă caldă a soarelui de vară sau de lumina naturală rece a iernii. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.

Îmbunătățiți divertismentul



Lăsați-vă captivat de filme, jocuri sau muzică cu magia luminii. Datorită milioanei de culori disponibile și opțiunilor de iluminat fără număr, puteți transforma orice încăpăre într-o sală privată de cinema – mai aveți nevoie doar de floricele de porumb!

Conectați 3 bare luminoase Hue Play



Hue Play nu va spori numărul cablurilor din spatele televizorului și nu va bloca prea multe prize – puteți conecta trei bare luminoase inteligente Hue Play la aceeași sursă de alimentare, lăsând spațiu mai mult decât suficient pentru toate celelalte dispozitive.

Controlați lumina așa cum doriți



Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă

oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple HomeKit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: materiale sintetice

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Nu
- Intensitate reglabilă cu aplicația și întrerupătorul Hue: Da
- Adaptor pentru alimentare inclus: Nu
- Ștecă pentru Marea Britanie inclus: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor
- Tip: Cablu prelungitor
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,087 kg
- Lungime cablu: 5 m
- Înălțime: 1,3 cm
- Lungime: 500 cm
- Lățime: 1,3 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos de 4000 K: 500 lm
- Durată de viață de până la: 0 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 0 lm
- Culoare lumină: Nu se aplică
- Alimentare de la rețea: Interval 110 V – 240 V
- LED: Da
- LED încorporat: Nu
- Puterea becului inclus: Not applicable
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: III – tensiune foarte joasă sigură
- Posibilitatea de înlocuire a sursei de lumină: Sursă de lumină LED care poate fi înlocuită de un profesionist
- Flux luminos de 2700 K: 490 lm

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Aplicația Philips Hue: iOS 15 și versiuni ulterioare, Android 10.0 și versiuni ulterioare

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696171189
- Greutate netă: 0,09 kg
- Greutate brută: 0,12 kg
- Înălțime: 141 mm
- Lungime: 38 mm
- Lățime: 89 mm
- Număr material (12NC): 915005750101



Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.599

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com