



PHILIPS  
筒灯  
80080 2.5 英寸 3.5 瓦  
27K 银色  
银色  
LED

80080/27/66

## 家庭必备入门级照明灯具

飞利浦闪轩 LED 银色筒灯让您的居室尽显时尚潮流。这款筒灯采用优质铸铝金属材料制造，配有装饰环，以及经久耐用的 LED 光源和优质低眩光柔光罩。

### 照明效果

- 光照分布均匀

### 使用寿命长

- 20000 小时超长使用寿命

### 节能

- 内置 LED，系统集成组件

### 超高品质

- 铸铝金属材料，质感优越

**PHILIPS**

# 产品亮点

## 光照分布均匀



## 集成式 LED 光源



## 超长使用寿命



值得您信赖的光源。有了集成式 LED 光源，您就可以在家中享受完美的灯光氛围，同时无需再为维护或更换灯泡而烦恼。

## 优质材料



您可信赖的光源。飞利浦 LED 灯具有超长使用寿命，至少可提供 20000 小时的照明时间（即平均每天使用 3 个小时，开关周期至少为 13000 次的情况下，使用寿命相当于 20 年）。灯光柔和舒适，当您在居室中享受完美灯光氛围时，免除维护和替换的困扰。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 银色
- 材料: 铝制

## 其他功能/附件

- 漫射光效果: 是
- 集成 LED: 是
- 光度数据可用: 是
- 随附保护套: 是
- 耐用的高品质材料: 是

## 其他条款

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 实用
- 类型: 筒灯
- EyeComfort: 否

## 产品尺寸和重量

- 开孔长度: 8.0 cm
- 开孔宽度: 8.0 cm
- 长度: 9.4 cm
- 净重: 0.100 kg
- 凹面距离: 8.0 cm
- 宽度: 6.3 cm

## 服务

- 保修: 1 年

### 技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 h
- 光源亮度: 180 lm
- 光源种类: LED, 230 伏
- 光色: 暖白色
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 亮度可调: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 灯泡数量: 10
- 附赠光源瓦数: 0.5 W
- 替换灯泡的最大瓦数: 0.5 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水

- 保护级别: II - 双重绝缘

### 包装尺寸和重量

- SAP EAN/UPC - 每件: 6947830425495
- EAN/UPC - 案例: 6947830472291
- 高度: 9.9 cm
- SAP 毛重 EAN ( 每件 ) : 0.139 kg
- 重量: 0.139 kg
- 净重 ( 每件 ) : 0.099 kg
- SAP 高度 ( 每件 ) : 99.000 mm
- SAP 长度 ( 每件 ) : 70.000 mm
- SAP 宽度 ( 每件 ) : 99.000 mm
- 宽度: 7.0 cm
- 长度: 9.9 cm



发行日期: 2019-04-29  
版本: 0.280

©2019 Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)