

PHILIPS

매립형 스포트라이트

80082 3.5" 6.5W 27K White

매트 화이트

LED

80082/21/66



집 안을 환하게 비춰주는 에센셜 조명

백색의 Philips Essalu LED 다운라이트로 집을 멋지게 완성하십시오. 고급 다이캐스트 알루미늄으로 만들었으며, 장식 링으로 강조하고 오래 지속되는 LED 광원과 고급 눈부심 방지 디퓨저가 내장되어 있습니다.

조명 효과

- 일정한 배광

장수명

- 20,000시간의 매우 긴 수명

에너지 절약형

- 내장형 LED 시스템 사용

최상의 품질

- 프리미엄한 알루미늄 마감

주요제품

일정한 배광



내장형 LED 광원



매우 긴 수명



믿을 수 있는 조명. 내장형 LED 광원과 함께라면 집안에 완벽한 조명 환경을 유지하면서도 유지 관리나 램프 교체를 걱정할 필요가 없습니다.

최고급 재질



믿을 수 있는 광원. Philips LED 등은 최소 20,000 시간의 매우 긴 수명을 제공합니다(하루 평균 3시간 사용을 기준으로 20년에 해당, 최소 13,000회 이상의 온/오프 전환 주기 포함). 쉽게 말해 집안에 완벽한 조명 환경을 유지하면서도 정비나 램프 교체를 걱정할 필요가 없습니다.

사양

디자인 및 마감

- 색상: 매트 화이트
- 재질: 알루미늄

추가 기능/액세서리 포함

- 조명 확산 효과: 예
- LED 내장: 예
- 광도 데이터 제공 가능: 예
- 보호 슬리브 포함: 예
- 저항성 고품질 소재: 예

조명 특성

- 빔 각도: 110°
- 연색성 지수(CRI): 80

기타

- 특수 설계: 거실 및 침실
- 스타일: 업무
- 아이컴포트: 아니요

제품 규격 및 무게

- 컷아웃 길이: 10.5 cm
- 컷아웃 폭: 10.5 cm
- 높이: 9.7 cm
- 길이: 12 cm
- 순중량: 0.168 kg
- 오목 거리: 8.0 cm
- 폭: 6.9 cm

서비스

- 보증: 1년

기술 사양

- 수명: 최대: 20,000 시간
- 조명기구 전체 lumen 값: 410
- 전구 기술: LED, 230V
- 조명 색상: 따뜻한 백색
- 주전원: 범위 100V ~ 240V, 50~60Hz
- 조명 기구 조광가능: 아니요
- LED: 예
- 내장형 LED: 예
- 전구 수: 20
- 소비 전력 전구 포함: 0.5 W
- 최대 소비 전력 교체 전구: 0.5 W

- IP 코드: IP20, 12.5mm를 초과하는 물체로부터 보호, 방수장치 없음
- 보호 등급: II - 이중 절연

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 6947830427536
- 순중량: 0.168 kg
- 총중량: 0.228 kg
- 높이: 124.000 mm
- 길이: 80.000 mm
- 폭: 124.000 mm
- 소재 번호 (12NC): 915005110701



발행일자: 2023-11-09
버전: 0.452

© 2023 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com