

PHILIPS

筒射灯

3.5 英寸 6.5 瓦 65K 白色 80082

亚光白

LED



80082/61/66



家庭必备入门级照明灯具

飞利浦闪轩 LED 筒灯可让您的居室尽显时尚潮流。这款筒灯采用优质铸铝金属材料制造，配有装饰环，以及经久耐用的 LED 光源和优质低眩光柔光器。

照明效果

- 光照分布均匀

使用寿命长

- 20000 小时超长使用寿命

节能

- 内置 LED，系统集成组件

超高品质

- 铸铝金属材料，质感优越

产品亮点

光照分布均匀



集成式 LED 光源



超长使用寿命



值得您信赖的光源。有了集成式 LED 光源，您就可以在家中享受完美的灯光氛围，同时无需再为维护或更换灯泡而烦恼。

优质材料



值得您信赖的光源。飞利浦 LED 灯具具有超长使用寿命，至少可提供 20,000 小时的照明时间（即平均每天使用 3 个小时，开关周期至少为 13,000 次的情况下，使用寿命相当于 20 年）。灯光柔和舒适，当您在居室中享受完美灯光氛围时，免除维护和替换的困扰。

规格

设计和外观

- 颜色: 亚光白
- 材料: 铝制

随附其他功能/附件

- 漫射光效果: 是
- 集成 LED: 是
- 光度数据可用: 是
- 随附保护套: 是
- 耐用的高品质材料: 是

灯光特征

- 光束角度: 110 °
- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 实用
- 舒视光: 否

产品尺寸和重量

- 开孔长度: 10.5 cm
- 开孔宽度: 10.5 cm
- 高度: 9.7 cm
- 长度: 12 cm
- 净重: 0.168 kg
- 凹面距离: 8.0 cm
- 宽度: 6.9 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 光源亮度: 460
- 光源种类: LED, 230 伏
- 光色: 冷白光
- 主电源: 范围 100 伏 – 240 伏, 50-60 赫兹
- 亮度可调: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 灯泡数量: 20
- 附赠光源瓦数: 0.5 W
- 替换灯泡的最大瓦数: 0.5 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II – 双重绝缘



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.487

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com