



PHILIPS
內嵌式投射燈
80083 4" 8W 27K 銀色
銀色
LED



80083/27/66

明亮住宅的必備照明

Philips Essalu LED 下照燈，由高品質壓鑄鋁合金製成，融合持久 LED 光源和抗眩光柔光罩，搭配裝飾環 ring 的畫龍點睛，以時髦風格將您的家提升至完美境界。

光效

- 光線散佈均勻

使用壽命長

- 20,000 小時的超長使用壽命

節能

- 系統內建 LED

優越品質

- 模鑄鋁合金打造優越出眾的外觀與風格

PHILIPS

產品特點

光線散佈均勻



內建 LED 光源



超長使用壽命



值得您信賴的光源。產品內建 LED 光源，讓您享受居家完美照明氣氛時，無須煩惱維護或更換燈泡問題。

頂級材質



值得您信賴的光源 - 飛利浦 LED 燈，可使用至少 20,000 個小時 (以每日平均使用時間為 3 小時、開關切換次數至少 13,000 次來計算，相當於可使用 20 年之久)，使用壽命超長。為您的居家環境提供完美的燈光氛圍，而且您不必費心維護或更換燈泡，讓您輕鬆又放心。

規格

設計與外型

- 顏色: 銀色
- 材質: 鋁合金

其他功能/配件

- 漫射光效: 是
- 內建 LED: 是
- 光度資料可用: 是
- 內附保護套: 是
- 耐用高品質材質: 是

其他

- 特殊設計: 客廳與臥室
- 風格: 功能性
- 類型: 內嵌式投射燈
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 嵌入長度: 12.5 cm
- 嵌入寬度: 12.5 cm
- 長度: 13.9 cm
- 淨重: 0.230 kg
- 內嵌距離: 8.0 cm
- 寬度: 7.7 cm

客戶服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 燈泡技術: LED, 230 V
- 光色: 暖白光
- 主電源: 範圍 100 V - 240 V, 50-60 Hz
- 亮度調整: 無
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 燈泡數量: 32
- 內附燈泡瓦數: 0.5 W
- 替換燈泡最高瓦數: 0.5 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: II - 雙層絕緣

包裝尺寸與重量

- SAP EAN/UPC - Piece: 6947830425525
- EAN/UPC - Case: 6947830472321
- 高度: 14.8 cm
- SAP 淨重 EAN (每件): 0.297 kg
- 重量: 0.297 kg
- 淨重 (每件): 0.229 kg
- SAP 高度 (每件): 148.000 mm
- SAP 長度 (每件): 85.000 mm
- SAP 寬度 (每件): 143.000 mm
- 寬度: 8.5 cm
- 長度: 14.3 cm



出版日期: 2019-07-31
版本: 0.298

© 2019 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。

www.lighting.philips.com