



PHILIPS
매립형 스포트라이트
80083 4" 8W 65K White
매트 화이트
LED



80083/61/66

집 안을 환하게 비춰주는 에 센셜 조명

백색의 Philips Essalu LED 다운라이트로 집을 멋지게 완성하십시오. 고급 다이캐스트 알루미늄으로 만들었으며, 장식 링으로 강조하고 오래 지속되는 LED 광원과 고급 눈부심 방지 디퓨저가 내장되어 있습니다.

조명 효과

- 일정한 배광

장수명

- 20,000시간의 매우 긴 수명

에너지 절약형

- 내장형 LED 시스템 사용

최상의 품질

- 프리미엄한 알루미늄 마감

PHILIPS

주요제품

일정한 배광



내장형 LED 광원



매우 긴 수명



믿을 수 있는 조명. 내장형 LED 광원과 함께라면 집안에 완벽한 조명 환경을 유지하면서도 유지 관리나 램프 교체를 걱정할 필요가 없습니다.

최고급 재질



믿을 수 있는 광원. Philips LED 조명은 최소 20,000 시간의 매우 긴 수명을 제공합니다(하루 평균 3시간 사용을 기준으로 20년에 해당, 최소 13,000회 이상의 전원 스위칭 주기 포함). 쉽게 말해 집안에 완벽한 조명 환경을 유지하면서도 정비나 램프 교체를 걱정할 필요가 없습니다.

사양

디자인 및 마감

- 색상: 매트 화이트
- 재질: 알루미늄

추가 기능/액세서리 포함

- 조명 확산 효과: 예
- LED 내장: 예
- 광도 데이터 제공 가능: 예
- 보호 슬리브 포함: 예
- 저항성 고품질 소재: 예

기타

- 특수 설계: 거실 및 침실
- 스타일: 업무
- 유형: 매립형 스포트라이트
- EyeComfort: 아니요

제품 규격 및 무게

- 컷아웃 길이: 12.5 cm
- 컷아웃 폭: 12.5 cm
- 길이: 13.9 cm
- 순중량: 0.230 kg
- 오목 거리: 8.0 cm
- 폭: 7.7 cm

서비스

- 보증: 1년

기술 사양

- 전구 기술: LED, 230V
- 조명 색상: 주광색
- 주전원: 범위 100V ~ 240V, 50~60Hz
- 조명 기구 조광가능: 아니요
- LED: 예
- 내장형 LED: 예
- 전구 수: 32
- 소비 전력 전구 포함: 0.5 W
- 최대 소비 전력 교체 전구: 0.5 W
- IP 코드: IP20, 12.5mm를 초과하는 물체로부터 보호, 방수장치 없음
- 보호 등급: II - 이중 절연

포장 크기 및 무게

- SAP EAN/UPC - 개: 6947830427567
- EAN/UPC - 케이스: 6947830474288
- 높이: 14.8 cm
- SAP 총중량 EAN (개): 0.297 kg
- 중량: 0.297 kg
- 순중량 (개): 0.229 kg
- SAP 높이 (개): 148.000 mm
- SAP 길이 (개): 85.000 mm
- SAP 너비 (개): 143.000 mm
- 폭: 8.5 cm
- 길이: 14.3 cm



발행일자: 2019-04-22
버전: 0.275

© 2019 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com