

PHILIPS

Lampă
incandescentă

Lampă reflectoare cu
incandescență

60 W

Mat

Soclu E14

871150038242978



Reflector cu sticlă presată colorată

Lampa PAR colorată este concepută pentru iluminare în cadrul evenimentelor, cât și pentru restaurante, săli de dans, discoteci, fântâni și spectacole de „sunet și lumină”. Grație construcției din sticlă presată și rezistenței la apă, această lampă este ideală pentru utilizare în interior și exterior.

Nu este adecvată pentru iluminarea încăperilor din locuință

- Pentru efecte decorative de culoare

Culori strălucitoare

- Înveliș superior

Adecvată atât pentru aplicații în interior, cât și în exterior

- Înveliș colorat impermeabil

Repere

Pentru efecte decorative de culoare

Culori bogate saturate pentru a îmbunătăți atmosfera

Înveliș superior

Înveliș colorat impermeabil

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Soclu: E14
- Finisaj bec: Mat

Dimensiunile becului

- Înălțime: 87 mm
- Lățime: 50 mm

Rezistență

- Durată de viață nominală: 1.000 ore

Caracteristicile fotometrice

- Aplicație: Lumină de accent
- Indice de redare a culorilor (IRC): 100

Potrivire cu corpul de iluminat

- Formă: NR50
- Tensiune: 230 V

Consum de energie

- Putere: 60 W
- Consum de curent: 60 W

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 1.000 ore

Specificații tehnice

- Cu reglarea intensității luminoase: Da
- Baza elementului de fixare: E14 | E14



Data apariției: 2024-01-13
Versiune: 0.535

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com