

# PHILIPS

หลอดฟลูออเรสเซนต์  
ชนิดแท่ง

สีมาตรฐาน TL-D

36 วัตต์

G13

โทนแสงสีขาว

871150070271540



## เพื่อบ้านสว่างและมีสไตล์ด้วย รูปทรงเพรียวบาง

Philips TL/TLDs ให้แสงอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การเปลี่ยนหลอดน้อยลง  
มอบแสงส่องสว่างเพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่ใช้สอยทั่วไป

### ให้แสงสว่างสดใส

- ให้สีมาตรฐานด้วยการจำลองเปรียบเทียบสีระดับกลาง
- กำลังส่องสว่างสูงตั้งแต่เริ่มต้น

# ไฮไลท์

ให้สีมาตรฐาน  
กำลังส่องสว่างสูงตั้งแต่เริ่มต้น

กำลังส่องสว่างสูงจะให้คุณภาพแสงที่ดีกว่าด้วย  
ความสว่างที่มากกว่าและทำให้การประยุกต์ใช้  
แสงในบ้านมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

## รายละเอียดเฉพาะ

### คุณลักษณะ

- หรีแสงได้: ได้
- ช่อง: GU10
- เทคโนโลยี: หลอดประหยัดไฟ

### ความทนทาน

- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.9
- อายุการใช้งานสั้น: 13,000 ชั่วโมง

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 75
- การปรับอุณหภูมิสี: 6200 K
- มุมทอของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 2500 lm

### การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 230 V
- ขนาดวัตต์: 36 W

### ข้อมูลทางเทคนิค

- รูปทรง: Linear
- ความถี่: 50 Hz

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8711500702715
- น้ำหนักสุทธิ: 0.140 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.165 kg
- ความสูง: 2.700 cm
- ความยาว: 121.500 cm
- ความกว้าง: 2.700 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 928048505436



วันที่ออก: 2021-08-13  
เวอร์ชัน: 0.468

© 2021 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)