

# PHILIPS

할로겐 리플렉터 전구

75W

E27 캡

클리어

8711500887016



## 우수한 할로겐 조명

우수한 밝기 조절 기능으로 밝게 반짝이는 조명을 선사합니다. 실내에 집중 조명 효과를 만들어내는 데 완벽합니다.

### 원하는 대로 연출할 수 있는 분위기

- 밝기를 줄여 아늑한 분위기를 만들어 주는 우수한 밝기 조절 기능

### 신뢰의 빛

- 필립스의 제품에 표시된 내용은 신뢰하셔도 됩니다.

### 아늑한 분위기 조성

- 밝은 할로겐 조명이 선사하는 대비로 집중력 향상
- 집 안에 멋진 분위기를 선사하는 밝은 조명

# 주요제품

## 뛰어난 밝기 조절 기능

각종 밝기 조절기와 함께 사용할 수 있어 조명을 0%까지 낮출 수 있을 뿐 아니라 백열 전구에 익숙한 사용자들에게 아늑한 분위기를 제공합니다.

## 신뢰할 수 있는 품질

필립스는 램프의 성능에 대한 약속을 지킵니다. 따라서 광 출력, 수명 및 백열등 대비 와트 효율에 관하여 필립스의 포장에 쓰여 있는 말은 그대로 믿으셔도 됩니다.

## 집중력을 높여 주는 할로겐 대비

밝은 할로겐 등이기 때문에 더 뚜렷한 대비를 선사하며 글자를 보다 또렷하고 선명하게 읽을 수 있습니다. 밝은 조명으로 눈의 피로도가 줄어들어 집중력도 향상됩니다.

## 밝게 반짝이는 조명

반짝이는 빛을 선사하는 클리어 할로겐은 비추는 곳에서는 아름다운 반사를 이루며, 비추지 않는 곳에는 선명한 그림자를 만들어 줍니다. 필립스 할로겐 램프는 방 안에 장식적인 조명 효과와 더불어 생동감 있는 분위기를 연출합니다.

# 사양

## 전구 특성

- 형태: 반사경
- 조광가능: 예
- 소켓: E27

## 전구 규격

- 높이: 99 mm
- 폭: 97 mm

## 내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 2 a
- 명목 수명: 2,000 시간

## 조명 특성

- 용도: 액센트 조명
- 빔 각도: 25°
- 연색성 지수(CRI): 100
- 색 온도: 2800 K
- 조명 색상 카테고리: 투명

## 전력 소비량

- 전압: 230 V
- 전력: 75 W

## 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8711500887016
- 순중량: 0.176 kg
- 총중량: 0.225 kg
- 높이: 10.000 cm
- 길이: 8.800 cm
- 폭: 8.800 cm
- 소재 번호 (12NC): 924710844281



발행일자: 2022-11-23  
버전: 0.476

© 2022 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)