

PHILIPS

Luz tipo cápsula
halógena

Cápsula

50 W

Rosca GY6.35

Regulable

PHILIPS 

Eco-Halo

35w 50w 680 lm

2000h = 2 years

Energy C class



Halogen technology

12v

GY6.35

TI

8711500900159



Luz reluciente asombrosa

Los focos tipo cápsulas Philips proporcionan una luz halógena nítida y reluciente, lo que permite obtener el mejor rendimiento de sus luminarias. Todas las cápsulas de Philips son totalmente atenuables.

Calidad de luz superior

- Reluciente luz natural

Luz natural reluciente

- Regulable
- La luz halógena brillante proporciona contraste para un mejor enfoque

Destacados

Reluciente luz natural



Esta lámpara de cápsula de Philips proporciona una luz halógena natural y brillante. Utilízalas para realzar la belleza de tus lámparas.

Regulable

Usted controla el nivel de luz que necesita. Regulable con todos los reguladores, este foco halógeno de Philips se puede ajustar desde una luz brillante a un brillo cálido y acogedor.

Luz y contraste brillantes

Con la luz brillante de estas lámparas halógenas Philips, el contraste se marca mejor, las letras se vuelven más definidas y la visibilidad mejora. La luz brillante es más relajante para sus ojos y permite un mejor enfoque.

Especificaciones

Características

- Forma: Cápsula
- Regulable: Sí
- Toma de corriente: GY6.35
- Código de forma de la lámpara: T4

Dimensiones del foco

- Alto: 44 mm
- Ancho: 12 mm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 2 año(s)
- Vida útil nominal: 2,000 hora(s)

Características de la luz

- Aplicación: Luz brillante, Aplicación especial
- Índice de producción de color (CRI): 100
- Temperatura de color: 2900 K
- Categoría de color de la luz: Blanco cálido
- Flujo luminoso nominal: 800 lm
- Hora de inicio: 0 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Otras características

- Corriente de la lámpara: 4167 mA

Consumo de energía

- Factor de energía: 1
- Voltaje: 12 - 24 V
- Potencia en vatios: 50 W

Valores nominales

- Vida útil nominal: 2,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 800 lm
- Potencia asignada: 50 W



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.410

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com