



PHILIPS
Classic alogeno
Lampadina alogena
goccia
70 W (92 W)
Attacco E27
Luce bianca calda



8718291202547

Luce alogena brillante in una forma tradizionale

La gamma Philips Halogen Classic offre lampadine in forme tradizionali con luce brillante, naturale e ad intensità regolabile. Con durata doppia rispetto a quella delle lampadine a incandescenza, le lampadine alogene Halogen Classic coprono tutte le esigenze di illuminazione della tua casa.

Qualità della luce superiore

- Luminosità regolabile
- Luce brillante naturale

La scelta giusta per l'ambiente e le tue tasche

- Durata doppia rispetto a una lampadina tradizionale

PHILIPS

In evidenza

Luminosità regolabile

Il controllo della luce è solo tuo. A intensità regolabile con qualsiasi dimmer, questa lampadina Philips alogena passa da una luce luminosa e brillante a un fascio di luce tenue, caldo e accogliente.

Luce brillante naturale



Questa nuova lampadina classica offre una luce alogena brillante e naturale esaltando a perfezione tutta la ricchezza di colori nei tuoi arredi. Luminosità istantanea, senza attese.

Durata doppia



Questa lampada ha una durata due volte maggiore di una lampadina normale, pertanto sostituisce due lampade riducendo costi e disagi. La durata è stimata sulla base di un utilizzo medio di 2,7 ore al giorno o di 1.000 ore all'anno.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Regolabile: Sì
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Tecnologia: Alogeni

Dimensioni della lampadina

- Diametro: 56 mm
- Altezza: 97 mm
- Larghezza: 56 mm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 2 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.8
- Durata nominale: 2.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 8.000

Caratteristiche luce

- Applicazione: Luce brillante
- Apertura fascio luminoso: not applicable °
- Indice di resa cromatica (CRI): 100
- Temperatura del colore: 2800 K
- Luce colorata: Luce bianca calda
- Flusso luminoso nominale: 1200 lm
- Tempo di accensione: 0 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: Raggiunge istantaneamente la massima intensità luminosa

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: not applicable mA
- Contenuto di mercurio: 0 mg

Consumo energetico

- Consumo energetico per 1.000 ore: 70 kW
- Fattore di potenza: 1
- Tensione: 230 V
- Potenza effettiva (W): 70 W
- Potenza lampada equivalente (W): 92 W
- Etichetta di efficienza energetica: D

Valori stimati

- Apertura fascio luminoso: not applicable °
- Durata nominale: 2.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 1200 lm
- Intensità di picco nominale: not applicable cd
- Potenza nominale: 70 W

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Case: 8718291202554
- EAN Peso lordo SAP (al pezzo): 0,000 g
- Peso netto (al pezzo): 26,100 g
- Lunghezza SAP (al pezzo): 0,000
- Larghezza SAP (al pezzo): 0,000
- SAP EAN/UPC - Set: 8718291202547



Data di rilascio:
2019-06-07
Versione: 0.293

©2019 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com