



PHILIPS  
Halogen Classic  
Ampoule halogène  
flamme torsadée  
18W (23W)  
Culot E14  
Blanc chaud



8718291202981

## Ampoule halogène étincelante et de forme traditionnelle

Cette ampoule de la gamme Philips Halogen Classic produit une lumière naturelle à intensité variable doublée d'un effet étincelant. Conçues pour durer deux fois plus longtemps que les ampoules à incandescence, les ampoules halogène Halogen Classic conviennent à tous vos besoins domestiques.

### Lumière de qualité supérieure

- Intensité réglable
- Lumière naturelle éclatante

# PHILIPS

**Économique et écologique**

- Durée de vie doublée par rapport à une ampoule classique

# Points forts

## Intensité réglable

Vous contrôlez le niveau d'éclairage souhaité. Compatible avec la plupart des variateurs, cette ampoule halogène Philips produit une intensité lumineuse allant d'une lumière éclatante à une lueur douce et chaleureuse.

## Lumière naturelle éclatante



Cette nouvelle ampoule classique produit une lumière halogène naturelle et étincelante qui met en valeur toute la palette de couleurs de votre intérieur. De plus, elle produit une luminosité instantanée, sans effet retard.

## Durée de vie doublée



Cette ampoule dure deux fois plus longtemps qu'une ampoule classique. Ainsi, en remplaçant deux ampoules, elle vous permettra de réaliser des économies et vous épargnera la corvées des remplacements. Sa durée de vie a été calculée sur la base d'une utilisation moyenne de 2,7 heures par jour ou 1 000 heures par an.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Oui
- Forme de la lampe: Ampoule flamme torsadée non directionnelle
- Prise: E14
- Technologie: Halogène

## Dimensions de l'ampoule

- Diamètre: 36 mm
- Hauteur: 99 mm
- Largeur: 36 mm

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 2 an(s)
- Facteur de conservation du flux lumineux: 0.8
- Durée de vie nominale: 2 000 heure(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 8 000

## Caractéristiques lumineuses

- Usage: Lumière agréable, Lumière éclatante
- Angle du faisceau: not applicable degree(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 100
- Température de couleur: 2800 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 204 lm
- Temps d'allumage: 0 s
- Temps de chauffe à 60 %: Instant full light

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: not applicable mA
- Teneur en mercure: 0 mg

### Consommation électrique

- Label d'efficacité énergétique: D
- Consommation électrique pour 1 000 h: 18 kW
- Facteur de puissance: 1
- Tension: 230 V
- Intensité en watts: 18 W
- Puissance équivalente: 23 W
- Energy Efficiency Label: D

### Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: not applicable degree(s)
- Durée de vie nominale: 2 000 heure(s)
- Flux lumineux nominal: 204 lm
- Intensité maximale nominale: not applicable cd
- Puissance nominale: 18 W

### Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/UPC - Boîte: 8718291202998
- Poids brut SAP EAN (par pièce): 0,000 g
- Poids net (par pièce): 23,200 g
- Longueur SAP (par pièce): 0,000
- Largeur SAP (par pièce): 0,000



Date de publication:  
2019-04-02  
Version: 0.284

©2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)