

PHILIPS

Ampoule halogène pour
appareils électroménagers

Halogen Classic

18 W (23 W)

Culot E14

Blanc chaud



8718291222590



Lumière halogène à vive intensité

Cette ampoule de forme classique de la gamme Philips Halogen Classic produit une lumière vive et naturelle. Conçues pour durer deux fois plus longtemps que les ampoules à incandescence, les ampoules Halogen Classic pour appareils électroménagers conviendront parfaitement à votre hotte aspirante.

Lumière de qualité supérieure

- Pour hottes aspirantes
- Lumière naturelle éclatante

Économique et écologique

- Durée de vie doublée par rapport à une ampoule classique


Points forts

Pour hottes aspirantes



Cette ampoule Philips pour hottes aspirantes se caractérise par sa longue durée de vie. Elle peut également être utilisée sur d'autres appareils nécessitant une ampoule de petite taille.

Lumière naturelle éclatante



Cette ampoule spéciale hotte Philips produit une lumière halogène étincelante et naturelle, idéale pour cuisiner.

Durée de vie doublée



Cette ampoule dure deux fois plus longtemps qu'une ampoule classique. Ainsi, en remplaçant deux ampoules, elle vous permettra de réaliser des économies et vous épargnera la corvée des remplacements. Sa durée de vie a été calculée sur la base d'une utilisation moyenne de 2,7 heures par jour ou 1 000 heures par an.

Caractéristiques

Caractéristiques

- Intensité réglable: Oui
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle pour usage électroménager
- Prise: E14
- Technologie: Halogène

Dimensions de l'ampoule

- Diamètre: 25 mm
- Hauteur: 86 mm
- Largeur: 25 mm

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 2 a
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 0.8
- Durée de vie nominale: 2 000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 8 000

Caractéristiques lumineuses

- Usage: Lumière étincelante, Application spéciale
- Angle d'ouverture du faisceau: not applicable degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 100
- Température de couleur: 2800 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 204 lm
- Temps d'allumage: 0 s
- Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: not applicable mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 1
- Tension: 230 V
- Puissance: 18 W
- Puissance équivalente: 23 W
- Label d'efficacité énergétique (EEL): D

Valeurs nominales

- Angle nominal d'ouverture du faisceau: not applicable degré(s)
- Durée de vie nominale: 2 000 h
- Flux lumineux nominal: 204 lm
- Intensité maximale nominale: not applicable cd
- Puissance nominale: 18 W



Date de publication:
2023-11-08
Version: 0.473

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com