

# PHILIPS

Linearna cijev

LED

3 W (35 W)

Grlo S14s

Topla bijela

Bez mogućnosti prigušivanja



8718291789482



## Svijetla LED rasvjeta odlične kvalitete svjetla

Ova cjevasta LED žarulja S14S tvrtke Philips izuzetno dugo traje i znatno štedi energiju. Zahvaljujući toploj bijeloj temperaturi boje savršena je dugotrajna zamjena za linearne fluorescentne ili halogene cijevi.

### Vrlo kvalitetno svjetlo

- Saznajte više o svjetlu
- Istinska topla bijela svjetlost slična klasičnoj žarulji

### Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima linearne halogene
- Trenutno osvjetljenje prilikom uključivanja

### Odaberite održivo rješenje

- Cijevi dugog vijeka trajanja – do 15 godina
- Bolje za vaš novčanik i planet

### Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Nije potreban prekidač za prigušivanje niti dodatna montaža

# Istaknute znač.

## Saznajte više o svjetlu



Temperatura boje: svjetlost može imati različite temperature boje, što se označava jedinicama koje se zovu Kelvin (K). Žarulje niske vrijednosti u jedinicama Kelvin stvaraju toplo, opuštajuće svjetlo, dok one visoke vrijednosti u jedinicama Kelvin pružaju hladno svjetlo koje više potiče na aktivnost. CRI: indeks uzvrata boje (CRI) upotrebljava se za opis učinka koji svjetlosni izvor ima na izgled boje. Prirodna sunčeva svjetlost ima CRI vrijednost od 100. CRI vrijednost LED žarulja tvrtke Philips uvijek je viša od 80, što osigurava vjerne i prirodne boje.

## Topla bijela svjetlost poput klasične



Ova žarulja ima temperaturu boje 2700 K pa pruža topao ugodaj savršen za opuštanje. Ovo svjetlo od 2700 K idealno je za kućnu rasvjetu

## Zamjenjuje linearnu halogenu



Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovo je standardna moderna LED linearna žarulja. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene linearne žarulje.

## Trenutno uključivanje




Nema potrebe za čekanjem: LED žarulje tvrtke Philips dosežu punu razinu svjetline odmah kad se uključe. Samo okrenite prekidač i prostorija će se odmah potpuno osvijetliti. Nema sporog pokretanja ili čekanja.

## Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati cijevi te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

## Ušteda do 80 % energije



LED tehnologija štedi do 80 % energije u usporedbi sa standardnim žaruljama. Stoga sama vraća uloženi novac, godinu za godinom. Osim toga, pomaže u zaštiti okoliša.

## Plug and play



Odmah po vađenju iz pakiranja pruža širok raspon odličnih svjetlosnih scena za vaše različite potrebe i raspoređenja. Pametan dizajn u samoj je žarulji, tako da nije potreban prigušivač niti dodatna montaža. Postojeću žarulju jednostavno zamijenite ovom Scene Switch žaruljom i moći ćete mijenjati različite scene pritiskom postojećeg zidnog prekidača. Zahtijeva najmanju razinu ulaganja i truda, a pruža uživanje u najvećoj razini udobnosti. Sada možete jednostavno promijeniti ugodaj kako bi u svakom trenutku odgovarao onome što radite i kako se osjećate.

# Specifikacije

## Karakteristike

- Oblik: Cjevasta
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Oblik svjetiljke: Cjevasta s dvostrukim završetkom
- Utičnica: S14s

## Dimenzije žarulje

- Visina: 3 cm
- Širina: 30 cm

## Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 a
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 0.7
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000

## Značajke svjetla

- Primjena: Posebna primjena
- Indeks uzvrata boje (CRI): 83
- Temperatura boje: 2700 K
- Kategorije boje svjetlosti: Topla bijela
- Nominalni svjetlosni tok: 250 lm
- Vrijeme zagrijavanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: Trenutna puna svjetlost

## Druge značajke

- Klasifikacija žarulje – skupina rizika: RG0
- Jakost struje u žarulji: 33 mA
- Učinkovitost: 83 lm/W

## Podaci o ambalaži

- Obitelj proizvoda: EyeComfort

## Potrošnja energije

- Faktor snage: >0.4
- Napon: 220–240 V
- Snaga: 3 W
- Ekvivalentna snaga: 35 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): A+

## Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 30 cm

## Nazivne vrijednosti

- Nazivni kut svjetlosnog snopa: 140 stupnjevi
- Nazivni vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Nazivni svjetlosni tok: 250 lm
- Nazivna snaga: 3 W

## Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz



Datum izdavanja:  
2023-11-09  
Verzija: 0.624

© 2023 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)