

PHILIPS

Rechte buislamp

LED

3 W (35 W)

S14s-lampvoet

Warmwit

Niet-dimbaar



8718291789482



Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

De Philips LED-buis S14s levert een buitengewoon lange levensduur en aanzienlijke energiebesparingen. Met zijn warme kleurtemperatuur is hij de perfecte, lang meegaande vervanger voor jouw fluorescentie- en halogeenbuizen.

Hoogwaardig licht

- Leer meer over licht
- Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als rechte halogeenlampen
- Onmiddellijk licht na het inschakelen

Kies voor een duurzame oplossing

- Buizen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee
- Beter voor uw portemonnee en de planeet

Light beyond illumination

- Geen dimmer of extra installatie nodig

Kenmerken

Leer meer over licht



Kleurtemperatuur: licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangeduid in kelvin (K). Lampen met een lage kelvinwaarde produceren een warm, rustgevend licht, terwijl lampen met een hogere kelvinwaarde juist een koel, vitaliserend licht produceren. CRI: de kleurweergave-index (color rendering index – CRI) wordt gebruikt om het effect van een lichtbron op de kleurwaarneming te beschrijven. Natuurlijk zonlicht heeft een CRI van 100. De CRI van Philips LED-lampen is altijd hoger dan 80, wat verzekert dat kleuren levensecht en natuurlijk worden weergegeven.

Warmwit licht dat op gloeilamplicht lijkt



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K en geeft een warme, rustgevende sfeer, perfect voor ontspannen. Dit licht van 2700 K is ideaal voor het ontwerpen van woningverlichting

Vervangt rechte halogeenlampen



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is deze standaard rechte LED-lamp voor moderne verlichting de perfecte duurzame vervanger voor traditionele rechte halogeenlampen.

Onmiddellijk aan




Wachten hoeft niet: Philips LED-lampen branden direct na inschakeling op volle sterkte. Eén druk op de lichtknop en uw kamer is volledig verlicht, zonder opstarttijd.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de buizen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Energiebesparing tot wel 80%



LED-technologie bespaart tot 80% energie in vergelijking met je standaard lamp. Daardoor betaalt hij zichzelf terug en bespaart je jaar na jaar weer geld. Bovendien helpt hij het milieu te beschermen.

Direct klaar voor gebruik



Zodra je de lamp uit de doos haalt, is deze klaar voor gebruik. De lamp heeft verschillende lichtstanden, één voor elke behoefte en stemming. De intelligentie zit in de lamp zelf, dus er is geen dimmer of andere extra installatie vereist. Vervang uw lamp door deze SceneSwitch lamp en wissel van lichtsfeer met uw bestaande wandschakelaar. Met minimale investering en moeite geniet u van het maximale comfort. Nu kunt u gemakkelijk de sfeer afstemmen op uw bezigheden en uw stemming.

Specificaties

Kenmerken

- Vorm: Buislamp
- Dimbaar: Nee
- Lampvorm: Buis, dubbel einde
- Fittinghouder: S14s

Lampafmeting

- Hoogte: 3 cm
- Breedte: 30 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 0.7
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 50.000

Lichtkenmerken

- Toepassing: Speciale toepassing
- Kleurweergave-index (CRI): 83
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtkleurcategorie: Warm wit
- Nominale lichtstroom: 250 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte

Andere eigenschappen

- Lampclassificatie, risicogroep: RGO
- Lampstroom: 33 mA
- Rendement: 83 lm/W

Verpakkingsinformatie

- Productfamilie: EyeComfort

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: >0.4
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 3 W
- Vermogensequivalent: 35 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A+

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 30 cm

Nominale waarden

- Gemeten bundelhoek: 140 graden
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 250 lm
- Nominaal vermogen: 3 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.621

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com