

# PHILIPS

Tubo linear

LED

3 W (35 W)

Casquilho S14s

Branca quente

Intensidade não regulável



8718291789482



## Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

Este LED tubular S14S da Philips dispõe de uma vida útil incrivelmente longa e permite uma poupança de energia significativa. Com a sua temperatura da cor branca suave, é o substituto perfeito e duradouro para os seus tubos lineares fluorescentes ou de halogéneo.

### Luz de alta qualidade

- Saiba mais sobre iluminação
- Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada linear de halogéneo
- Acendimento instantâneo

### Selecionar para uma solução sustentável

- Tubos com vida útil longa – duram até 15 anos
- Melhor para a sua carteira e o planeta

### Levar a iluminação mais além

- Não necessita de reguladores da intensidade da luz ou instalações adicionais


# Destaques

## Saiba mais sobre iluminação



Temperatura de cor: a luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades denominadas Kelvin (K). As lâmpadas com um baixo valor Kelvin produzem uma luz quente e mais tranquila, enquanto aquelas que apresentam um valor Kelvin mais alto produzem uma luz fria e mais estimulante. CRI: o índice de composição de cores (CRI) é usado para descrever o efeito de uma fonte de luz no aspeto cromático. A luz solar natural tem um CRI de 100. O CRI das lâmpadas LED Philips é sempre superior a 80, o que garante que as cores têm uma aparência verdadeira e natural.

## Branco quente, semelhante à incandescente



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor e tranquilo, perfeito para relaxar. Esta luz de 2700 K é ideal para design de iluminação doméstica

## Substitui a lâmpada linear de halogéneo



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, esta lâmpada LED linear para uma iluminação moderna. O substituto sustentável perfeito para lâmpadas lineares de halogéneo convencionais.

## Arranque imediato




Não é preciso esperar: as lâmpadas LED da Philips fornecem o nível total de brilho assim que são ligadas. Basta ligar o interruptor e o seu quarto enche-se de brilho total. Não há espera ou arranque lento.

## 15.000 horas de vida útil nominal média



Graças a uma vida útil de até 15 000 horas, não terá de substituir os tubos com tanta frequência e poderá desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

## Economiza até 80% de energia



A tecnologia LED poupa até 80% de energia em comparação com uma lâmpada standard. Por isso, é rentabilizada e poupa-lhe dinheiro ano após ano. Também ajuda a proteger o ambiente.

**Plug and play**

Oferece uma variedade de ótimos efeitos de luz assim que a retira da caixa, para satisfazer as suas diferentes necessidades e os seus estados de espírito. A inteligência está na própria lâmpada, por isso não necessita de reguladores nem de outras instalações adicionais. Basta substituir a sua lâmpada por esta lâmpada Scene Switch e poderá alternar entre

diferentes efeitos com um simples toque no seu interruptor de parede existente. O menor nível de investimento e esforço necessário para desfrutar do melhor nível de conforto. Agora pode mudar o ambiente facilmente de forma a adaptá-lo a qualquer tipo de atividade que estiver a fazer e ao seu estado de espírito no momento.

## Especificações

**Características**

- Formato: Tubo
- Intensidade regulável: Não
- Forma da lâmpada: Tubo com extremidade dupla
- Casquilho: S14s

**Dimensões da lâmpada**

- Altura: 3 cm
- Largura: 30 cm

**Duração**

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.7
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 50.000

**Características da luz**

- Aplicação: Aplicações especiais
- Índice de restituição cromática (IRC): 83
- Temperatura da cor: 2700 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Fluxo luminoso nominal: 250 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea

**Outras características**

- Classificação de grupo de risco da lâmpada: RGO
- Corrente da lâmpada: 33 mA
- Eficiência: 83 lm/W

**Informações da embalagem**

- Família de produtos: EyeComfort

**Consumo de energia**

- Fator de potência: >0.4
- Voltagem: 220-240 V
- Potência: 3 W
- Potência equivalente: 35 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): A+

**Dimensões e peso do produto**

- Comprimento: 30 cm

**Valores medidos**

- Ângulo de feixe medido: 140 °
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 250 lm
- Potência medida: 3 W

**Especificações técnicas**

- Frequência: 50-60 Hz



Data de publicação:  
2023-11-10  
Versão: 0.621

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.