

PHILIPS

Lineárna trubica

LED

3 W (35 W)

Pätica S14s

Teplá biela

Nestmievateľné



8718291789482



Jasné vysokokvalitné osvetlenie LED

Toto trubicové svetidlo LED s päticou S14S značky Philips zaručuje výnimočne dlhú životnosť a výrazné úspory energie. Vďaka teplej bielej farbe svetla je dokonalou náhradou s dlhou výdržou za lineárne fluorescenčné alebo halogénové žiarivky.

Svetlo vysokej kvality

- Naučte sa niečo o svetle
- Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná lineárnej halogénovej žiarovke
- Svetlo okamžite po zapnutí

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Trubice s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov
- Šetrnejšia voči peňaženke aj voči planéte

Svetlo za hranicami osvetlenia

- Nie je potrebný žiadny stmievač ani dodatočná inštalácia

Hlavné prvky

Naučte sa niečo o svetle



Farebná teplota: Svetlo môže mať rôznu farebnú teplotu, ktorá je vyjadrená v kelvinoch (K). Žiarovky s nižšou hodnotou kelvinov vyžarujú teplé a jemnejšie svetlo, zatiaľ čo tie s vyššou hodnotou vyžarujú studenšie a povzbudzujúcejšie svetlo. Index podania farieb (CRI) sa používa na opis efektu, ktorý má svetelný zdroj na vzhľad farieb. Prirodzené slnečné svetlo má hodnotu CRI 100. Hodnota CRI žiaroviek LED od spoločnosti Philips je vždy vyššia ako 80, vďaka čomu sú farby verné a prirodzené.

Teplé biele svetlo podobné žiarovke



Táto žiarovka s farebnou teplotou 2 700 K navodzuje hrejivú a pokojnú atmosféru, ktorá je vhodná na oddych. Toto svetlo s teplotou 2 700 K je ideálne na osvetlenie domácnosti.

Náhrada za lineárnu halogénovú žiarovku



Vďaka nádhernému tvaru a štandardným rozmerom je táto štandardná, moderná lineárna žiarovka LED dokonalou ekologickou náhradou za tradičné lineárne halogénové žiarovky.

Okamžité zapnutie




Už nemusíte čakať: Žiarovky LED od spoločnosti Philips svietia s maximálnym jasom hneď po zapnutí. Stačí zapnúť vypínač a miestnosť sa zaplní jasným svetlom. Žiadne pomalé spúšťanie, žiadne čakanie.

15 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až 15 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať trubice a môžete si užívať toto dokonalé riešenie osvetlenia aj viac ako 15 rokov.

Úspora až 80 % energie



Technológia LED šetrí až 80 % energie v porovnaní so štandardnou žiarovkou. Investícia do jej kúpy sa vám vráti a každý rok vám bude šetriť peniaze. Prispieva tiež k ochrane životného prostredia.

Plug and play



Okamžite vytvára škálu fantastických svetelných scén, ktoré zodpovedajú vašim potrebám a náladám. Inteligencia sa skrýva v žiarovke samotnej, preto nie sú potrebné žiadne ďalšie stmievače. Jednoducho vymeňte žiarovky za žiarovky SceneSwitch a môžete prepínať medzi jednotlivými svetelnými scénami pomocou jediného štknutia vypínača, ktorý už máte nainštalovaný. Minimálna námaha a investícia, maximálne pohodlie. Teraz môžete kedykoľvek zmeniť atmosféru tak, aby vyhovovala tomu, čo robíte, nech robíte čokoľvek.

Technické údaje

Vlastnosti

- Tvar: Trubicové
- Možnosť stmievania: Nie
- Tvar svetelného zdroja: Trubica s ukončením na oboch stranách
- Päťica: S14s

Rozmery žiarovky

- Výška: 3 cm
- Šírka: 30 cm

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 0.7
- Nominálna životnosť: 15 000 h
- Počet spínacích cyklov: 50 000

Vlastnosti svetla

- Použitie: Špeciálne použitie
- Index podania farieb (CRI): 83
- Teplota farieb: 2700 K
- Kategória farby svetla: Teplá biela
- Nominálny svetelný tok: 250 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Doba zahriatia na 60 % svetelného výkonu: Okamžitý plný svetelný výkon

Iné vlastnosti

- Trieda nebezpečnosti svetidla: RGO
- Prúd: 33 mA
- Účinnosť: 83 lm/W

Informácie na balení

- Rad produktov: EyeComfort

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: >0.4
- Napätie: 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 3 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 35 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): A+

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 30 cm

Menovité hodnoty

- Menovitý uhol lúča: 140 stupeň (stupne)
- Menovitá životnosť: 15 000 h
- Menovitý svetelný tok: 250 lm
- Menovitý výkon: 3 W

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60 Hz



Dátum vydania: 2023-11-10
Verzia: 0.621

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com