

PHILIPS

Linearna cevna

LED

3 W (35 W)

Vznožek S14s

Topla bela

Brez možnosti zatemnitve



8718291789482



Močna LED-osvetlitev z vrhunsko svetlobo

Cevasta LED-svetilka Philips S14S ima izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavlja znatne prihranke pri energiji. Svetilka s toplo belo barvno temperaturo je idealno dolgotrajno nadomestno svetilo za linearne fluorescentne ali halogenske cevne svetilke.

Visokokakovostna svetloba

- Več o osvetlitvi
- Pristna žareča topla bela svetloba

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri linearnih halogenskih žarnicah
- Svetloba takoj ob vklopu

Izberite sonaravno rešitev

- Cevne sijalke z dolgo življenjsko dobo do 15 let
- Boljše za vašo denarnico in naš planet

Več kot samo osvetlitev

- Nič več potrebe po zatemnitvi ali dodatni namestitvi

Značilnosti

Več o osvetlitvi



Barvna temperatura: svetloba je lahko različne barvne temperature, ki je navedena v kelvinih (K). Sijalke z nizko vrednostjo kelvinov oddajajo toplo in pomirjujočo svetlobo, sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa hladnejšo, poživljajočo svetlobo. Indeks prikaza barv (CRI) označuje učinke svetlobnega vira na videz barv. Naravna svetloba ima vrednost CRI 100. Vrednost CRI Philipsovih LED-sijalk je vedno višja od 80, zato so barve prikazane čim bolj resnično in naravno.

Žareča topla bela



Sijalka ima barvno temperaturo 2700 K, ki poskrbi za toplo, umirjeno vzdušje, v katerem se boste lahko povsem sprostili. Svetloba 2700 K je popolna izbira za svetlobno zasnovo vašega doma.

Nadomešča linearne halogenske žarnice



Linearna cevna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij, ki poskrbi za moderno osvetlitev, je idealna okolju prijazna zamenjava za standardne halogenske linearne žarnice.

Takoj zasveti




Brez čakanja: Philipsove LED-sijalke takoj ob vklopu začnejo svetiti s polno svetilnostjo. Ko preklopite stikalo, je soba takoj dokončno osvetljena. Brez počasnega začetka delovanja ali čakanja.

Ocenjena povprečna življenjska doba je 15.000 ur



Z življenjsko dobo sijalk do 15.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati cevnih sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 15 let.

Prihranijo do 80 % energije



Tehnologija LED porabi do 80 % manj energije v primerjavi s standardnimi sijalkami. Strošek nakupa se vam tako kmalu povrne, poleg tega pa vsako leto prihranite kar nekaj denarja. Hkrati tako pomagata tudi pri varovanju okolja.

Pripravljeno za takojšnjo uporabo

Svetilka ponuja številne vnaprej nastavljene prijetne svetlobne prizore, ki so primerni za najrazličnejše potrebe in razpoloženja. Pametna tehnologija se skriva v sami sijalki, zato zatemnitev ali druge dodatne namestitve niso več potrebne. Zamenjajte svojo sijalko s sijalko Scene Switch in preklaplajte med različnimi osvetlitvami s pritiskom

že obstoječega stikala – izjemno malo vloženega denarja in truda za najvišjo raven udobja. Zdaj lahko vzdušje v trenutku zlahka prilagodite svojemu opretilu in razpoloženju.

Specifikacije

Značilnosti

- Oblika: cevna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Oblika svetilke: Cevna, z dvema priključkoma
- Vtičnica: S14s

Dimenzije sijalke

- Višina: 3 cm
- Širina: 30 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 let
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 0.7
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h
- Število ciklov preklopa: 50.000

Svetlobne značilnosti

- Uporaba: Poseben način uporabe
- Indeks prikaza barv (CRI): 83
- Barvna temperatura: 2700 K
- Svetla barva kategorije: Topla bela
- Nazivni svetlobni tok: 250 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: Takojšnja polna svetloba

Druge značilnosti

- Klasifikacija svetil, skupina tveganja: RG0
- Tok v sijalki: 33 mA
- Učinkovitost: 83 lm/W

Priložena dokumentacija

- Družina proizvodov: Udobje oči

Poraba energije

- Koeficient moči: >0.4
- Napetost: 220–240 V
- Moč: 3 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 35 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): A+

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 30 cm

Nazivne vrednosti

- Nazivni kot snopa: 140 stopinj
- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 250 lm
- Nazivna moč: 3 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60 Hz



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.621

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com