

PHILIPS

Downlight-valaisin

Toiminnallinen

MESON

White



8718696173596



Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philipsin LED-valaisimet antavat ennen kaikkea mukavuutta ajatellen suunniteltua valoa.

Helppo nauttia

- Ihanteellisesti matalakattoisiin huoneisiin soveltuva, huomaamaton ja ympäristöön sulautuva valaisin.

Valotehoste

- Kirkas valo, tasainen valonjako

Turvallisuus

- Ei haitallista UV-säteilyä

Asennus

- Integroitu liitäntälaite ja liitin helpottavat asennusta.

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Kohokohdat

Soveltuu matalakattoisiin tiloihin Ohut malli

Kirkas valo, tasainen valonjako

Tällä valaisimella valaiset tilan tasaisesti nurkasta nurkkaan.

Ei haitallista UV-säteilyä

Tuote on suunniteltu estämään kaikki mahdollisesti haitallinen UV-säteily.

Integroitu liitäntälaitte ja liitin helpottavat asennusta.

Turvallinen ja vaivaton asennus, ei edellytä aiempaa osaamista eikä johtoja.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikään jopa 15 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: valkoinen
- Materiaali: muovi
- Kotelon väri: White
- Rungon materiaali: Muovi

Kestävyys

- Käyttölämpötila-alue: -20...+40 °C

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä

Takuu

- Takuu-aika: 1 vuotta

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 110 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Jatkuva valontuotto: Ei
- Alkuperäinen kromaattisuus: (0.440, 0.403) RGO
- Valonlähde vaihdettavissa: Ei
- Valaisimen valokeilan hajautus: 110°
- Valoteho (nimellinen) (nim.): 72,00 lm/W
- Valovirta: 900 lm
- Heijastimen materiaali: -

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen
- Tyyppi: Downlight-valaisin

Muut ominaisuudet

- CE-merkintä: CE-merkintä
- RoHS-yhteensopiva: Kyllä

Pakkauksen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,087 kg

Teho

- Tulojännite: 220–240
- Kytkevävirtasysäys: 5,6 A
- Tehokerroin (murtoluku): 0.51

Tehonkulutus

- Energiankulutus: 12,5 W

Tuotteen mitat ja paino

- Aukon pituus: 12,5 cm
- Aukon leveys: 12,5 cm
- Korkeus: 4,7 cm
- Pituus: 14 cm
- Nettopaino: 0,09 kg
- Upotussyvyys: 10,5 cm
- Leveys: 14 cm
- Kokonaishalkaisija: 140 mm
- Kokonaiskorkeus: 47 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 140 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 900
- Valon väri: 3000
- Verkkovirta: 220-240
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Yhteensopivat lamppuluokat: A+
- Mukana toimitettavan lampun teho: 12.5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II
- Syttyvyysmerkintä: Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille

- Suojausluokan koodi: IP20 | Sormisuojustu
- Viivatiheys: 50 or 60
- Mekaanisen iskusuojustuksen koodi: IK03 | 0.3 J
- Suojausluokka IEC: Suojausluokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696173596
- Bruttopaino: 0,121 kg
- Korkeus: 14,200 cm
- Pituus: 14,100 cm
- Leveys: 5,400 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 915005805701



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.727

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com