

PHILIPS

Oprawa typu
downlight

Funkcjonalność

MESON

Biały



8718696173602



Komfortowe oświetlenie LED, które nie jest męczące dla oczu

Oprawy LED Philips zapewniają światło komfortowe dla oczu.

Łatwość obsługi

- Doskonale nadaje się do pomieszczeń z niskimi sufitami, tworząc subtelne otoczenie świetlne.

Efekt świetlny

- Jasne światło o równomiernym rozsyłe

Bezpieczeństwo

- Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

Montaż

- Zintegrowany sterownik ze złączem do łatwej instalacji.

Trwałość

- Duża trwałość – do 15 000 godzin



Zalety

Odpowiedni do pomieszczeń z niskimi sufitami Smukła konstrukcja Jasne światło o równomiernym rozsyśle

Aby naprawdę oświetlić pomieszczenie, postaw na jednolity rozsył światła równomiernie rozpraszający światło po całej przestrzeni.

Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

Produkt eliminuje wszelkie potencjalnie niebezpieczne promieniowanie UV.

Zintegrowany sterownik ze złączem do łatwej instalacji.

Pozwala na bezpieczną i łatwą instalację; nie wymagana jest do tego żadna wiedza ani kable.

Duża trwałość – do 15 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: plastik
- Kolor Korpusu: Biały
- Materiał Korpusu: Plastik

Trwałość

- Zakres temperatur otoczenia: od -20°C do +40°C

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Element dekoracyjny: Tak

Gwarancja

- Okres gwarancji: 1 rok

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Stały strumień świetlny: Nie
- Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom): 4000
- Początkowa chromatyczność: (0.380, 0.380) RG0
- Wymienne źródło światła: Nie
- Kąt rozsyłu światła oprawy: 110°
- Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom): 76,00 lm/W
- Strumień Świetlny: 960 lm
- Materiał reflektora: -

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Funkcjonalność
- Typ: Oprawa typu Downlight

Inne właściwości

- Znak CE: Znak CE
- Zgodny z normą UE RoHS: Tak

Moc

- Napięcie wejściowe: 220 do 240
- Prąd rozruchowy: 5,6 A
- Współczynnik mocy (ułamek): 0.51

Zużycie energii

- Zużycie Energii: 12,5 W

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,09 kg
- Długość otworu: 12,5 cm
- Szerokość otworu: 12,5 cm
- Wysokość: 4,7 cm
- Długość: 14 cm
- Odległość od wgłębienia: 10,5 cm
- Szerokość: 14 cm
- Całkowita średnica: 140 mm
- Całkowita wysokość: 47 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 140 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 960
- Barwa światła: 4000
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Lampa jest zgodna ze źródłami światła klasy: A+
- Źródło światła w zestawie: 12.5
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II
- Z możliwością przyciemniania: Nie
- Znak łatwopalności: Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
- Kod stopnia ochrony: IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem
- Częstotliwość linii: 50 or 60
- Mech. kod ochrony przed uderzeniami: IK03 | 0,3 J
- Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa II

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696173602
- Waga netto: 0,090 kg
- Waga brutto: 0,121 kg
- Wysokość: 14,200 cm
- Długość: 14,100 cm
- Szerokość: 5,400 cm
- Numer materiału (12NC): 915005805801



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.733

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com