

# PHILIPS

„Downlight“

Praktiškas

„MESON“

Balta



8718696173619



## Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

„Philips“ šviesos diodų šviestuvai šviečia taip, kad nevargina jūsų akių.

### Paprasta išbandyti

- Idealiai tinka patalpose žemomis lubomis – labai subtiliai atrodo ir nekrenta į akis.

### Šviesos efektas

- Ryški šviesa su vienodu pasiskirstymu

### Sauga

- Be kenksmingų UV spindulių

### Tvirtinimas

- Integruotas valdiklis su jungtimi, kad būtų paprasta įrengti.

### Ilgaamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

# Ypatybės

## Tinka žemoms luboms Konstrukcija Ryški šviesa su vienodu pasiskirstymu

Norėdami iš tikrųjų apšviesti savo patalpas, pasirinkite šią vienodo pasiskirstymo šviesą, kuri tolygiai skleidžia šviesą erdvėje.

## Be kenksmingų UV spindulių

Šis gaminys sukurtas taip, kad visiškai neskleistų žalingų UV spindulių.

## Integruotas valdiklis su jungtimi, kad būtų paprasta įrengti.

Saugus ir paprastas įrengimas, nereikalingas specialių žinių ar laidų montavimo.

## Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: plastikas
- Korpuso spalva: Balta
- Korpuso medžiaga: Plastik

## Ilgaamžiškumas

- Aplinkos temperatūra: Nuo -20 iki +40 °C

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Dekoratyvinis: Taip

## Garantija

- Garantinis laikotarpis: 1 metai

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Nuolatinis šviesos srautas: Ne
- Koreliuota spalvos temperatūra: 6500
- Pradinės spalvos: (0.313, 0.337) RGO
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviestuvo šviesos pluošto sklaida: 110°
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 76,00 lm/W
- Šviesos srautas: 960 lm
- Reflektoriaus medžiaga: -

## Kita

- Sukurta specialiai: Praktiškas
- Tipas: „Downlight“

## Kitos savybės

- CE ženklas: CE ženklas
- Atitinka ES RoHS: Taip

## Maitinimas

- Įvesties įtampa: nuo 220 iki 240
- Įsiveržimo srovė: 5,6 A
- Galios koeficientas (dalis): 0.51

## Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos: 12,5 W

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,09 kg
- Mažesnis ilgis: 12,5 cm
- Mažesnis plotis: 12,5 cm
- Aukštis: 4,7 cm
- Ilgis: 14 cm
- Įleidimo gylis: 10,5 cm
- Plotis: 14 cm
- Bendras skersmuo: 140 mm
- Bendras aukštis: 47 mm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

**Techniniai duomenys**

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 140 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 960
- Šviesos spalva: 6500
- Elektros energija: 220-240
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Įrenginiui tinka lemputė (-ės), kurios (-ių) klasė: A+
- Pridėtos lemputės galia vatais: 12.5
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė
- Pritemdoma: Ne
- Degumo ženklas: Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių
- Apsaugos nuo patekimo kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimų pirštais
- Linijos dažnis: 50 or 60
- Mech. apsaugos nuo smūgio kodas: IK03 | 0,3 J
- IEC apsaugos klasė: II saugos klasė



Išleidimo data: 2023-11-09  
Versija: 0.635

© 2023 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)