

PHILIPS

Downlight

Func ional

MESON

Alb



8718696173619



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Corpurile de iluminat cu LED de la Philips oferă o lumină concepută pentru confortul ochilor dvs.

Ușor de experimentat

- Ideal pentru încăperi cu tavane joase, contribuie la crearea unor instalații de iluminat discrete și subtile.

Efect de lumină

- Lumină puternică cu distribuție uniformă

Siguranță

- Fără radiații UV dăunătoare

Montaj

- Balast integrat cu conector pentru instalare ușoară.

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Repere

Adecvat pentru tavane joase Design sub ire

Lumină puternică cu distribu ie uniformă

Pentru a vă lumina cu adevărat camerele, alege i această lampă cu distribu ie uniformă care emite uniform lumina în spa iu.

Fără radia ii UV dăunătoare

Produsul este conceput pentru a elimina orice radia ii UV dăunătoare.

Balast integrat cu conector pentru instalare ușoară.

Permite instalarea sigură și ușoară fără să ave i nevoie de cunoștin e sau cabluri.

Durată de via ă îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de via ă a produsului până la 15.000 de ore.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: plastic
- Culoare carcasă: Alb
- Material carcasă: Plastic

Rezisten ă

- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +40 °C

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Piesă centrală: Da

Garan ie

- Perioadă de garanție: 1 ani

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Flux luminos constant: Nu
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 6500
- Cromatică ini ială: (0.313, 0.337) RGO
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat: 110°
- Randament luminos (nominal) (nom.): 76,00 lm/W
- Flux luminos: 960 lm
- Material reflector: -

Diverse

- Concepută special pentru: Func ional
- Tip: Downlight

Alte caracteristici

- Marcaj CE: Marcaj CE
- În conformitate cu RoHS: Da

Putere

- Tensiune de intrare: De la 220 până la 240
- Curent de pornire: 5,6 A
- Factor de putere (frac ie): 0.51

Consum de energie

- Consum de energie: 12,5 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,09 kg
- Lungime de tăiere: 12,5 cm
- Lă ime de tăiere: 12,5 cm
- Înăl ime: 4,7 cm
- Lungime: 14 cm
- Distan ă de încastrare: 10,5 cm
- Lă ime: 14 cm
- Diametru total: 140 mm
- Înăl ime totală: 47 mm

Service

- Garan ie: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Diametru: 140 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 960
- Culoare lumină: 6500
- Alimentare de la rețea: 220-240
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Instalația de iluminat este compatibilă cu bec(urile) din clasa: A+
- Puterea becului inclus: 12.5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal

- Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
- Frecvență linie: 50 or 60
- Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK03 | 0,3 J
- Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță II

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696173619
- Greutate netă: 0,090 kg
- Greutate brută: 0,121 kg
- Înălțime: 14,200 cm
- Lungime: 14,100 cm
- Lățime: 5,400 cm
- Număr material (12NC): 915005805901



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.635

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com