

PHILIPS

Navzdol
usmerjena svetilka

Funkcionalno

MESON

Bela



8718696173619



Prijetna svetloba LED, ki je prijazna do oči.

Philipsova svetila LED zagotavljajo svetlobo, zasnovano za udobje vaših oči.

Preprosta uporaba

- Gre za nevpadljiva in diskretna svetila, ki so primerna za sobe z nizkimi stropi.

Svetlobni učinek

- Močna svetloba z enakomerno porazdelitvijo

Varnost

- Brez škodljivega sevanja UV

Montaža

- Za enostavno montažo je vgrajen gonilnik s priključkom.

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Značilnosti

Primerno za nizke stropne Tanka oblika Močna svetloba z enakomerno porazdelitvijo

Če želite resnično osvetliti svoje prostore, izberite to svetilko, ki omogoča enakomerno porazdelitev svetlobe.

Brez škodljivega sevanja UV

Izdelek je zasnovan tako, da prepreči morebitno škodljivo sevanje UV.

Za enostavno montažo je vgrajen gonilnik s priključkom.

Omogoča varno in enostavno montažo, za katero ne potrebujete znanja ali ožičenja.

Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: plastika
- Barva ohišja: Bela
- Material ohišja: Plastika

Trpežnost

- Temperaturni obseg okolja: -20 do +40 °C

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Osrednji predmet: Da

Garancija

- Garancijska doba: 1 leto

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Konstantna svetilnost: Ne
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 6500
- Začetna barvnost: (0.313, 0.337) RGO
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Širjenje svetlobnega snopa svetila: 110°
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 76,00 lm/W
- Svetlobni tok: 960 lm
- Reflektorski material: -

Razno

- Posebej zasnovano za: Funkcionalno
- Tip: Navzdol usmerjena svetilka

Druge značilnosti

- Oznaka CE: Oznaka CE
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da

Napajanje

- Vhodna napetost: 220 do 240
- Vzgonski tok: 5,6 A
- Faktor moči (frakcija): 0.51

Poraba energije

- Poraba energije: 12,5 W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,09 kg
- Dolžina odprtine za izrez: 12,5 cm
- Širina odprtine za izrez: 12,5 cm
- Višina: 4,7 cm
- Dolžina: 14 cm
- Dolžina vgradnega dela: 10,5 cm
- Širina: 14 cm
- Skupni premer: 140 mm
- Skupna višina: 47 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 140 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 960
- Barva svetlobe: 6500
- Omrežno napajanje: 220-240
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Nosilec je združljiv s sijalkami razreda: A+
- Moč priložene sijalke: 12.5
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II
- Možnost zatemnitve: Ne
- Znak vnetljivosti: Za namestitev na običajno vnetljive površine

- Zaščitna koda pred vdorom: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Line Frequency: 50 or 60
- Meh. koda za zaščito pred udarci: IK03 | 0,3 J
- Zaščitni razred IEC: Varnostni razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696173619
- Neto teža: 0,090 kg
- Bruto teža: 0,121 kg
- Višina: 14,200 cm
- Dolžina: 14,100 cm
- Širina: 5,400 cm
- Številka materiala (12NC): 915005805901



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.635

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com