



PHILIPS
Funkcionalan
Uvučeno reflektorsko
svjetlo
MESON
Bijela



8718696173633

Ugodno LED svjetlo koje je blago za vaše oči

LED rasvjetna tijela Philips daju svjetlost koja je dizajnirana za ugodu očiju.

Jednostavnost doživljaja

- Idealno za prostorije s niskim stropovima, omogućuje neometanu ugradnju i nenametljivo je rasvjetno tijelo.

Svjetlosni efekt

- Jarko i ravnomjerno raspodijeljeno svjetlo

Sigurnost

- Nema štetnog UV zračenja

Montaža

- Ugrađeni upravljački program s priključkom za jednostavno postavljanje.

Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

PHILIPS

Istaknute znač.

Prikladno za niske stropove Tanak dizajn

Jarko i ravnomjerno raspodijeljeno svjetlo

Svjetlost je jasna i ravnomjerno raspoređena u vašem prostoru na ovisno o uvjetima.

Nema štetnog UV zračenja

Proizvod je dizajniran za uklanjanje svake mogućnosti štetnog UV zračenja.

Ugrađeni upravljački program s priključkom za jednostavno postavljanje.

Omogućuje sigurno i jednostavno postavljanje za koje nije potrebno znanje ni povezivanje žica.

Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: bijelo
- Materijal: plastika

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Potrošnja energije

- Oznaka energetske učinkovitosti: A+

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina preseka: 12,5 cm
- Širina preseka: 12,5 cm
- Visina: 4,7 cm
- Dužina: 14 cm
- Neto težina: 0,148 kg
- Uvučeni dio: 10,5 cm
- Širina: 14 cm

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696173633
- Neto težina: 0,091 kg
- Bruto težina: 0,143 kg
- Visina: 14,300 cm
- Dužina: 15,100 cm
- Širina: 5,400 cm
- SAP EAN/UPC – komad: 8718696173633
- Broj materijala: (12 NC): 915005806101
- EAN/UPC – kućište: 8727900775082
- Bruto težina SAP EAN (komad): 0,143 kg
- Neto težina: 0,091 kg
- Visina SAP (komad): 14,300 cm
- Dužina SAP (komad): 15,100 cm
- Širina SAP (komad): 5,400 cm

Tehničke specifikacije

- Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
- Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela: 1300
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: 220-240 V
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Rasvjetno tijelo kompatibilno je sa žaruljama klase: A+
- Snaga žarulje u kompletu: 13
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa



Datum izdavanja:
2020-02-27
Verzija: 0.225

© 2020 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com