

PHILIPS

Downlight

Funkční

MESON

White



8718696173664



Příjemné světlo LED šetrné k vašim očím

Svítidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro vaše oči.

Jednoduše zážitek

- Ideální pro místnosti s nízkým stropem, umožňuje realizovat nepřekážející a subtilní upevnění.

Světelný efekt

- Jasně, rovnoměrně vyzařující světlo

Bezpečnost

- Bez škodlivého UV záření

Montáž

- Snadná instalace díky vestavěnému předřadníku.

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Přednosti

Vhodné pro místnosti s nízkým stropem Štíhlý design

Jasně, rovnoměrně vyzařující světlo

Pokud si chcete opravdu dobře prosvětlit místnost, vyberte si toto světlo, které rovnoměrně prozáří celý prostor.

Bez škodlivého UV záření

Výrobek je navržen tak, aby eliminoval jakékoli potenciálně škodlivé UV záření.

Snadná instalace díky vestavěnému předřadníku.

Umožňuje provádět instalaci bezpečně a snadno i bez znalostí elektroinstalačních postupů.

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: bílá
- Materiál: plast
- Barva těla: Bílá
- Materiál těla: Plast

Odolnost

- Rozsah okolních teplot: -20 až +40 °C

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Střední díl: Ano

Záruka

- Záruční doba: 1 rok

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Stálý světelný tok: Ne
- Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti: 4000
- Počáteční chromatičnost: (0.380, 0.380) RGO
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Divergence světelného paprsku svítidla: 110°
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 78,00 lm/W
- Světelný tok: 1 300 lm
- Materiál reflektoru: -

Různé

- Speciálně navrženo pro: Funkční
- Typ: Downlight

Další charakteristiky

- Značka CE: Značka CE
- Shoda s požadavky EU RoHS: Ano

Spotřeba

- Vstupní napětí: 220 až 240
- Náběhový proud: 7,7 A
- Účinník (zlomek): 0.51

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 16,5 W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,131 kg
- Délka výřezu: 15 cm
- Šířka výřezu: 15 cm
- Výška: 4,7 cm
- Délka: 17,01 cm
- Vzdálenost zapuštění: 10,5 cm
- Šířka: 17,01 cm
- Celkový průměr: 170,1 mm
- Celková výška: 47 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 170,1 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1300
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: 220–240
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A+
- Příkon žárovky: 16.5
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II
- Stmívatelné: Ne
- Značka hořlavosti: Pro montáž na běžně hořlavé povrchy

- Kód ochrany proti vniknutí: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Frekvence sítě: 50 or 60
- Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK03 | 0,3 J
- Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída II

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696173664
- Čistá hmotnost: 0,127 kg
- Hrubá hmotnost: 0,164 kg
- Výška: 16,600 cm
- Délka: 16,600 cm
- Šířka: 5,600 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005806401



Datum vydání: 2023-11-07
Verze: 0.726

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com