

PHILIPS

Downlight

Funktionel

MESON

White



8718696173664



Behageligt LED lys som skåner øjnene

Philips LED-armaturer udsender et lys, der er designet til dine øjnes velbehag.

Nem at benytte

- Ideel til værelser med lave lofter og er diskret og uforstyrrende.

Lyseffekt

- Klart lys med ensartet lysfordeling

Sikkerhed

- Ingen skadelig UV-stråling

Montering

- Indbygget driver med internetforbindelse, gør installationen nem.

Holdbarhed

- Lang levetid op til 15.000 timer

Vigtigste nyheder

Velegnet til lave lofter Slankt design

Klart lys med ensartet lysfordeling

Hvis du virkelig vil oplyse dine rum, skal du vælge denne lyskilde med ensartet lysfordeling, som fordeler lyset jævnt i hele rummet.

Ingen skadelig UV-stråling

Produktet er designet til at eliminere potentiel generende UV-stråling.

Indbygget driver med internetforbindelse, gør installationen nem.

Giver nem og sikker installation uden krav om viden eller ekstra ledninger.

Lang levetid op til 15.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 15.000 timer.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: hvid
- Materiale: plastik
- Farve på armaturhus: Hvid
- Materiale for lampehus: Plast

Holdbarhed

- Omgivende temperaturområde: -20 til +40 °C

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Midtpunkt: Ja

Garanti

- Garantiperiode: 1 år

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 110 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Konstant lysudbytte: Nej
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000
- Indledende kromaticitet: (0.380, 0.380) RGO
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Lampens lysstrålespedning: 110°
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 78,00 lm/W
- Lysstrøm: 1.300 lm
- Reflektormateriale: -

Diverse

- Specielt designet til: Funktionel
- Type: Downlight

Andre egenskaber

- CE-mærke: CE-mærke
- Overholder EU RoHS: Ja

Effekt

- Indgangsspænding: 220 til 240
- Startstrøm: 7,7 A
- Effektfaktor (brøk): 0.51

Strømforbrug

- Strømforbrug: 16,5 W

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,131 kg
- Udskæringslængde: 15 cm
- Udskæringsbredde: 15 cm
- Højde: 4,7 cm
- Længde: 17,01 cm
- Indbygget afstand: 10,5 cm
- Bredde: 17,01 cm
- Samlet diameter: 170,1 mm
- Samlet højde: 47 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Diameter: 170,1 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1300
- Lysfarve: 4000
- 230V: 220-240
- LED: Ja
- Indbygget LED: Ja
- Lampen er kompatibel med pære(r) i klasse: A+
- Pære med wattforbrug inkluderet: 16,5
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Dæmpbar: Nej
- Mærke for brændbarhed: Til montering på normalt antændelige overflader

- Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP20 | Fingerbeskyttelse
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK03 | 0,3 J
- Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse II

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696173664
- Nettovægt: 0,127 kg
- Bruttovægt: 0,164 kg
- Højde: 16,600 cm
- Længde: 16,600 cm
- Bredde: 5,600 cm
- Materiale nummer (12NC): 915005806401



Udgivelsesdato:
2023-11-07
Version: 0.726

© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com