

PHILIPS

Downlight

Funktionell

MESON

White



8718696173664



Behagligt LED-ljus som är skonsamt för ögonen

Philips LED-armaturer ger ifrån sig ett ljus som är skonsamt för ögonen.

Enkel att uppleva

- Perfekt för rum med lågt i tak – en subtil armatur som knappt märks.

Ljuseffekt

- Klart ljus med jämn fördelning

Säkerhet

- Ingen skadlig UV-strålning

Montering

- Inbyggd driver med kontakt för enkel installation.

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Funktioner

Lämplig för låga innertak Slimmad design

Klart ljus med jämn fördelning

För att lysa upp hela rummet ska du välja den här belysningen med jämn ljusfördelning.

Ingen skadlig UV-strålning

Produkten är designad för att eliminera all eventuell skadlig UV-strålning.

Inbyggd driver med kontakt för enkel installation.

Möjliggör säker och enkel installation utan förkunskaper, och utan ledningar.

Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: vit
- Material: plast
- Armaturhusets färg: Vit
- Armaturhusets material: Plast

Hållbarhet

- Omgivningstemperatur: -20 till +40 °C

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Mittpunkt: Ja

Garanti

- Garantiid – LOV: 1 år

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 110 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Konstant ljusflöde: Nej
- Korrelerad färgtemperatur (nom): 4000
- Initial kromaticitet: (0.380, 0.380) RGO
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Armaturens ljusstrålefördelning: 110°
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 78,00 lm/W
- Ljusflöde: 1 300 lm
- Material i reflektor: -

Övrigt

- Särskilt utformad för: Funktionell
- Typ: Downlight

Övriga egenskaper

- CE-märkning: CE-märkning
- Uppfyller RoHS: Ja

Effekt

- Ingångsspänning: 220–240
- Ingående ström: 7,7 A
- Effektfaktor (fraktion): 0.51

Strömförbrukning

- Effektförbrukning: 16,5 W

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,131 kg
- Hålllängd: 15 cm
- Hållbredd: 15 cm
- Höjd: 4,7 cm
- Längd: 17,01 cm
- Infällningsdjup: 10,5 cm
- Bredd: 17,01 cm
- Total diameter: 170,1 mm
- Total höjd: 47 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 170,1 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 1300
- Ljuskälla: 4000
- Nätström: 220-240
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: A+
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 16,5
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II
- Dimbar: Nej
- Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalantändliga ytor

- Kod för kapslingsklass: IP20 | Petskyddad
- Line Frequency: 50 or 60
- Skyddskod för mekanisk påverkan: IK03 | 0,3 J
- Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass II

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696173664
- Nettovikt: 0,127 kg
- Bruttovikt: 0,164 kg
- Höjd: 16,600 cm
- Längd: 16,600 cm
- Bredd: 5,600 cm
- Materialnummer (12NC): 915005806401



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.726

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com