

# PHILIPS

Луна за вграждане

Функционални

MESON

Бяло



8718696173671



## Комфортна светодиодна лампа, приятна за очите ВИ

Светодиодните осветителни тела Philips осигуряват светлина, предназначена за комфорта на очите ви.

### Лесно използване

- Идеална за стаи с ниски тавани, като представлява едно ненатрапчиво и дискретно осветително тяло.

### Светлинен ефект

- Ярка светлина с равномерно разпределение

### Безопасност

- Без вредни ултравиолетови лъчи

### Монтаж

- Вграден драйвер със съединител за лесна инсталация.

### Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

# Акценти

## Подходяща за ниски тавани Тънък дизайн

### Ярка светлина с равномерно разпределение

За да осветите осезаемо стаите си, изберете това осветление с равномерно разпределение, с което светлината се разпределя равномерно в пространството.

## Без вредни ултравиолетови лъчи

Продуктът е проектиран да елиминира всякакъв вид потенциално вредни ултравиолетови лъчи.

## Вграден драйвер със съединител за лесна инсталация.

Осигурява безопасна и лесна инсталация, нямате нужда от специфични познания или окабеляване.

## Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: пластмаса
- Цвят на корпуса: Бяло
- Материал на корпуса: Пластмаса

## Издръжливост

- Диапазон на температурата на околната среда: -20 до +40°C

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

## Гаранция

- Гаранционен срок: 1 година

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Непрестанно излъчване на светлина: Не
- Свързана цветна температура (номинална): 6500
- Първоначална хроматичност: (0.313, 0.337) RGO
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Разпръскване на светлинния лъч на осветителното тяло: 110°
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 78,00 lm/W
- Светлинен поток: 1 300 lm
- Материал на рефлектор: -

## Разни

- Специално предназначено за: Функционални
- Тип: Луна за вграждане
- EyeComfort: Да

## Други характеристики

- Маркировка CE: Маркировка CE
- Съответствие с RoHS за ЕС: Да

## Захранване

- Входно напрежение: 220 до 240
- Пусков ток: 7,7 А
- Фактор на мощността (фракция): 0.51

## Потребявана електроенергия

- Консумация на електроенергия: 16,5 W

**Размери и тегло на продукта**

- Нето тегло: 0,131 kg
- Дължина на контура: 15 cm
- Ширина на контура: 15 cm
- Височина: 4,7 cm
- Дължина: 17,01 cm
- Разстояние при монтаж: 10,5 cm
- Ширина: 17,01 cm
- Общ диаметър: 170,1 mm
- Обща височина: 47 mm

**Сервиз**

- Гаранция: 2 години

**Технически данни**

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 170,1 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1300
- Цвят на светлината: 6500
- Мрежово захранване: 220-240
- LED лампи: Да
- Вграден LED: Да
- Осветителното тяло е съвместимо с лампа(и) от клас: A+
- Включена мощност на лампата: 16.5
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II
- Подходящи за димиране: Не
- Знак за запалимост: За монтаж върху нормално запалими повърхности
- Код за защита от проникване: IP20 | Защита от пръсти
- Честота на линията: 50 or 60
- Код за механична защита от удар: IK03 | 0,3 J
- Клас на защита IEC: Клас на безопасност II



Дата на издаване:  
2023-12-14  
Версия: 0.193

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)