

PHILIPS

Downlight

Funcional

MESON

White



8718696173671



Luz LED cómoda que no cansa la vista

Las luminarias de Philips LED proporcionan una luz diseñada para tu confort visual.

Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techo bajo; proporciona una luminaria discreta y sutil.

Efecto de iluminación

- Luz brillante con distribución uniforme

Seguridad

- Sin radiaciones UV perjudiciales

Montaje

- Driver integrado con conector para una fácil instalación.

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

Destacados

Adecuado para techos bajos Diseño compacto

Luz brillante con distribución uniforme

Para iluminar realmente tus habitaciones, elige esta luz de distribución uniforme, que cubre de luz uniforme el espacio.

Sin radiaciones UV perjudiciales

El producto se ha diseñado para eliminar cualquier radiación UV potencialmente dañina.

Driver integrado con conector para una fácil instalación.

Permite una instalación fácil y segura sin necesidad de cables ni conocimientos especiales.

Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: plástico
- Color de la carcasa: Blanco
- Material de la carcasa: Plástico

Duración

- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a +40 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Garantía

- Período de garantía: 1 años

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Flujo luminoso constante: No
- Temperatura de color correlacionada (Nom): 6500
- Cromaticidad inicial: (0.313, 0.337) RG0
- Fuente de luz sustituible: No
- Apertura del haz de luz de la luminaria: 110°
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 78,00 lm/W
- Flujo luminoso: 1.300 lm
- Material del reflector: -

Varios

- Diseñada especialmente para: Funcional
- Tipo: Downlight
- EyeComfort: Sí

Otras características

- Marca CE: Marca CE
- Conforme con EU RoHS: Sí

Potencia

- Tensión de entrada: 220 a 240
- Corriente de arranque: 7,7 A
- Factor de potencia (fracción): 0.51

Consumo de energía

- Consumo de energía: 16,5 W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,131 kg
- Longitud reducida: 15 cm
- Anchura reducida: 15 cm
- Altura: 4,7 cm
- Longitud: 17,01 cm
- Distancia empotrada: 10,5 cm
- Anchura: 17,01 cm
- Diámetro global: 170,1 mm
- Altura global: 47 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Diámetro: 170,1 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1300
- Color de la luz: 6500
- Red eléctrica: 220-240
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- La luminaria es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+
- Potencia de la bombilla incluida: 16.5
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II
- Regulable: No
- Marca de inflamabilidad: Para su montaje en superficies normalmente inflamables
- Código de protección de entrada: IP20 | Protección de los dedos
- Line Frequency: 50 or 60
- Índice de protección frente a choque mecánico: IK03 | 0.3 J
- Clase de protección IEC: Seguridad clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696173671
- Peso neto: 0,13 kg
- Peso bruto: 0,16 kg
- Altura: 16,6 cm
- Longitud: 16,6 cm
- Anchura: 5,6 cm
- Código 12NC: 915005806501



Fecha de emisión:
2023-11-21
Versión: 0.193

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.