

PHILIPS

Allavalgusti

Funktsionaalne

MESON

Valge



8718696173671



Mugav LED-valgusti, mis ei väsita silmi

Philips LED valgustid annavad valguse, mis on loodud teie silmade mugavusele mõeldes.

Lihne kasutada

- Ideaalne madalate lagedega ruumide jaoks, märkamatu ja tagasihoidlik valgusti.

Valgusefekt

- Ere valgus ühtlase jaotusega

Ohutus

- Ei erita kahjulikku UV-kiirgust

Kinnitamine

- Lihtsasti paigaldatav integreeritud konnektoriga ajam.

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Sobib madalate lagedega Õhuke disain

Ere valgus ühtlase jaotusega

Oma ruumide tõeliselt hästi valgustamiseks valige see ühtlase jaotusega valgusti, mis heidab valgust ühtlaselt üle kogu ruumi.

Ei erita kahjulikku UV-kiirgust

Toode on disainitud nii, et see hoiaks ära potentsiaalselt kahjulikku UV-kiirgust.

Lihtsasti paigaldatav integreeritud konnektoriga ajam.

Võimaldab turvalist ja kiiret paigaldust ilma, et oleks vaja teadmisi või kaabeldamist.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: plast
- Korpuse värv: Valge
- Korpuse materjal: Plast

Kestvus

- Ümbritseva õhu temperatuur: –20 kuni +40 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämarдатav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Garantii

- Garantiiperiood: 1 aastat

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 110 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Konstantne valgusvoog: Ei
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 6500
- Algne värvsus: (0.313, 0.337) RGO
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusti valgusvihi levik: 110°
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 78,00 lm/W
- Valgusvoog: 1 300 lm
- Reflektori materjal: –

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne
- Tüüp: Allavalgusti
- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- CE-märgis: CE-märgis
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Võimsus

- Sisendpinge: 220–240
- Tõukevool: 7,7 A
- Võimsustegur (fraktsioon): 0.51

Võimsustarve

- Võimsustarve: 16,5 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,131 kg
- Väljalõike pikkus: 15 cm
- Väljalõike laius: 15 cm
- Kõrgus: 4,7 cm
- Pikkus: 17,01 cm
- Kaugus õõnsuses: 10,5 cm
- Laius: 17,01 cm
- Üldine läbimõõt: 170,1 mm
- Kogukõrgus: 47 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Lähimõõt: 170,1 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1300
- Valguse värv: 6500
- Toiteallikas: 220-240
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Valgusti ühildub lambiga (lampidega), mis kuulub (kuuluvad) klassi: A+
- Komplekti kuulub elektrilamp: 16.5
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass
- Hämardatav: Ei
- Süttivuse tähis: Paigaldamiseks tavalistele süttivatele pindadele

- Kaitseaste (kaitse tolmu, niiskuse jms sissetungimise eest): IP20 | kaitstud sõrme sissetungimise eest
- Line Frequency: 50 or 60
- Mehaanilise löögikaitse kood: IK03 | 0.3 J
- Kaitseklass IEC: Ohutusklass II

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696173671
- Netokaal: 0,13 kg
- Brutokaal: 0,16 kg
- Kõrgus: 16,6 cm
- Pikkus: 16,6 cm
- Laius: 5,6 cm
- Materjali number (12NC): 915005806501



Väljalaske kuupäev:
2023-11-21
Versioon: 0.193

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com