

# PHILIPS

Uvučeno  
reflektorsko svjetlo

Funkcionalan

MESON

Bijelo



8718696173671



## Ugodno LED svjetlo koje je blago za vaše oči

LED rasvjetna tijela Philips daju svjetlost koja je dizajnirana za ugodu očiju.

### Jednostavnost doživljaja

- Idealno za prostorije s niskim stropovima, omogućuje neometanu ugradnju i nenametljivo je rasvjetno tijelo.

### Svjetlosni efekt

- Jarko i ravnomjerno raspodijeljeno svjetlo

### Sigurnost

- Nema štetnog UV zračenja

### Montaža

- Ugrađeni upravljački program s priključkom za jednostavno postavljanje.

### Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

# Istaknute znač.

## Prikladno za niske stropove Tanak dizajn

### Jarko i ravnomjerno raspodijeljeno svjetlo

Svjetlost je jasna i ravnomjerno raspoređena u vašem prostoru na ovisno o uvjetima.

## Nema štetnog UV zračenja

Proizvod je dizajniran za uklanjanje svake mogućnosti štetnog UV zračenja.

## Ugrađeni upravljački program s priključkom za jednostavno postavljanje.

Omogućuje sigurno i jednostavno postavljanje za koje nije potrebno znanje ni povezivanje žica.

## Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: bijelo
- Materijal: plastika

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Da

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Indeks uzvratne boje (CRI): 80

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Funkcionalan

## Potrošnja energije

- Oznaka energetske učinkovitosti: A+

## Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina proreza: 15 cm
- Širina proreza: 15 cm
- Visina: 4,7 cm
- Dužina: 16,5 cm
- Neto težina: 0,18 kg
- Uvučeni dio: 10,5 cm
- Širina: 16,5 cm

## Servis

- Jamstvo: 1 godina

## Tehničke specifikacije

- Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 165 mm
- Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela: 1750
- Boja svjetla: 6500
- Mrežno napajanje: 220-240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Rasvjetno tijelo kompatibilno je sa žaruljama klase: A+
- Snaga žarulje u kompletu: 17
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696173671
- Neto težina: 0,127 kg
- Bruto težina: 0,164 kg
- Visina: 16,600 cm
- Dužina: 16,600 cm
- Širina: 5,600 cm
- Broj materijala: (12 NC): 915005806501



Datum izdavanja:  
2020-08-01  
Verzija: 0.211

© 2020 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)