

PHILIPS

Downlight

Func ional

MESON

Alb



8718696173749



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Corpurile de iluminat cu LED de la Philips oferă o lumină concepută pentru confortul ochilor dvs.

Ușor de experimentat

- Ideal pentru încăperi cu tavane joase, contribuie la crearea unor instala ii de iluminat discrete și subtile.

Efect de lumină

- Lumină puternică cu distribu ie uniformă

Siguran ă

- Fără radia ii UV dăunătoare

Montaj

- Balast integrat cu conector pentru instalare ușoară.

Rezisten ă

- Durată de via ă îndelungată de până la 15.000 de ore



Repere

Adecvat pentru tavane joase Design sub ire

Lumină puternică cu distribu ie uniformă

Pentru a vă lumina cu adevărat camerele, alege i această lampă cu distribu ie uniformă care emite uniform lumina în spa iu.

Fără radia ii UV dăunătoare

Produsul este conceput pentru a elimina orice radia ii UV dăunătoare.

Balast integrat cu conector pentru instalare ușoară.

Permite instalarea sigură și ușoară fără să ave i nevoie de cunoștin e sau cabluri.

Durată de via ă îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de via ă a produsului până la 15.000 de ore.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Piesă centrală: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Func ional
- Tip: Downlight

Consum de energie

- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): A+

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime de tăiere: 20 cm
- Lă ime de tăiere: 20 cm
- Înăl ime: 4,7 cm
- Lungime: 21,5 cm
- Greutate netă: 0,22 kg
- Distan ă de încastrare: 10,5 cm
- Lă ime: 21,5 cm

Service

- Garan ie: 1 an(i)

Specifica ii tehnice

- Durată de via ă de până la: 15.000 ore
- Diametru: 215 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 1700
- Culoare lumină: 3000
- Alimentare de la re ea: 220-240
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Instala ia de iluminat este compatibilă cu bec(urile) din clasa: A+
- Puterea becului inclus: 23.5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa II

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696173749
- Greutate netă: 0,215 kg
- Greutate brută: 0,305 kg
- Înăl ime: 21,900 cm
- Lungime: 21,800 cm
- Lă ime: 5,800 cm
- Număr material (12NC): 915005807201



Data apariției: 2021-07-21
Versiune: 0.506

© 2021 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com