

# PHILIPS

Wbudowany  
reflektor punktowy

Funkcjonalność

MESON

Biały



8718696173756



## Komfortowe oświetlenie LED, które nie jest męczące dla oczu

Oprawy LED Philips zapewniają światło komfortowe dla oczu.

### Łatwość obsługi

- Doskonale nadaje się do pomieszczeń z niskimi sufitami, tworząc subtelne otoczenie świetlne.

### Efekt świetlny

- Jasne i równomierne światło

### Bezpieczeństwo

- Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

### Montaż

- Zintegrowany sterownik ze złączem do łatwej instalacji.

### Trwałość

- Duża trwałość – do 15 000 godzin



# Zalety

**Odpowiedni do pomieszczeń z niskimi sufitami  
Smukła konstrukcja**

**Jasne i równomierne światło**

Światło jest jasne i równo rozsyłane po całej przestrzeni.

**Nie emituje szkodliwego promieniowania UV**

Produkt eliminuje wszelkie potencjalnie niebezpieczne promieniowanie UV.

**Duża trwałość – do 15 000 godzin**

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

**Zintegrowany sterownik ze złączem do łatwej instalacji.**

Pozwala na bezpieczną i łatwą instalację; nie wymagana jest do tego żadna wiedza ani kable.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: plastik

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Element dekoracyjny: Tak

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Funkcjonalność
- Typ: Oprawa typu downlight

## Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): A+

## Wymiary i waga produktu

- Długość otworu: 20 cm
- Szerokość otworu: 20 cm
- Wysokość: 4,7 cm
- Długość: 21,5 cm
- Waga netto: 0,31 kg
- Odległość od wgłębienia: 10,5 cm
- Szerokość: 21,5 cm

## Serwis

- Gwarancja: 1 rok

## Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 215 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 2550
- Barwa światła: 4000
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Lampa jest zgodna ze źródłami światła klasy: A+
- Źródło światła w zestawie: 24
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

## Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696173756
- Waga netto: 0,215 kg
- Waga brutto: 0,305 kg
- Wysokość: 21,900 cm
- Długość: 21,800 cm
- Szerokość: 5,800 cm
- Numer seryjny (12NC): 915005807301



Data wydania: 2021-02-15  
Wersja: 0.297

© 2021 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.