

PHILIPS

Downlight

Funcțional

MESON

Alb



8718696173763



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Corpurile de iluminat cu LED de la Philips oferă o lumină concepută pentru confortul ochilor dvs.

Ușor de experimentat

- Ideal pentru încăperi cu tavane joase, contribuie la crearea unor instalații de iluminat discrete și subtile.

Efect de lumină

- Lumină puternică cu distribuție uniformă

Siguranță

- Fără radiații UV dăunătoare

Montaj

- Balast integrat cu conector pentru instalare ușoară.

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore



Repere

Adecvat pentru tavane joase Design subțire

Lumină puternică cu distribuție uniformă

Pentru a vă lumina cu adevărat camerele, alegeți această lampă cu distribuție uniformă care emite uniform lumina în spațiu.

Fără radiații UV dăunătoare

Produsul este conceput pentru a elimina orice radiații UV dăunătoare.

Balast integrat cu conector pentru instalare ușoară.

Permite instalarea sigură și ușoară fără să aveți nevoie de cunoștințe sau cabluri.

Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: plastic
- Culoare carcasă: Alb
- Material carcasă: Plastic

Rezistență

- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +40 °C

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Piesă centrală: Da

Garanție

- Perioadă de garanție: 1 ani

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Flux luminos constant: Nu
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 6500
- Cromatică inițială: (0.313, 0.337) RGO
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 110°
- Randament luminos (nominal) (nom.): 77,00 lm/W
- Flux luminos: 1.820 lm
- Material reflector: -

Diverse

- Concepută special pentru: Funcțional
- Tip: Downlight

Alte caracteristici

- Marcaj CE: Marcaj CE
- În conformitate cu RoHS: Da

Putere

- Tensiune de intrare: De la 220 până la 240
- Curent de pornire: 8,2 A
- Factor de putere (fracție): 0.51

Consum de energie

- Consum de energie: 23,5 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,22 kg
- Lungime de tăiere: 20 cm
- Lățime de tăiere: 20 cm
- Înălțime: 4,7 cm
- Lungime: 21,5 cm
- Distanță de încastrare: 10,5 cm
- Lățime: 21,5 cm
- Diametru total: 215 mm
- Înălțime totală: 47 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Diametru: 215 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1820
- Culoare lumină: 6500
- Alimentare de la rețea: 220-240
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Instalația de iluminat este compatibilă cu bec(urile) din clasa: A+
- Puterea becului inclus: 23.5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
- Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
- Frecvență linie: 50 or 60
- Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK03 | 0,3 J
- Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță II



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.630

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com