

PHILIPS

Žárovka

LED

4,5 W (40 W)

Patice E27

Teplá bílá

Nestmívatelné



8718696419656



Navržena, aby byla vidět

Dobře známé tvary, které se vám líbí. Díky nejnovější technologii LED používají zhruba o 80 % méně energie než tradiční žárovky a vydrží desetkrát déle. Světlo s technologií EyeComfort*, které je příjemné pro vaše oči.

Vysoce kvalitní světlo

- Zjistěte více o světle
- Navrženo pro pohodlí vašich očí
- Žádné viditelné blikání
- Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Svítí okamžitě po zapnutí

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let
- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu

Světlo, nikoli pouhé osvětlení

- Jednoduché LED pro každodenní užití

Přednosti

Zjistěte více o světle



Teplota barev: Světlo se může lišit svou barevnou teplotou, která je udávána v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou barevné teploty produkují hřejivé, klidnější světlo, zatímco žárovky s vyšší barevnou teplotou produkují chladné, více energizující světlo. CRI: Index podání barev (CRI) popisuje vliv světelného zdroje na vzhled světla. Přirozené sluneční světlo má CRI 100. Hodnota CRI žárovek Philips LED je vždy vyšší než 80. Díky tomu se barvy zobrazují věrným a přirozeným způsobem.

Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Žádné viditelné blikání

Rychlé blikání světla může být nepříjemné pro oči, způsobovat bolesti hlavy nebo dokonce vyvolat záchvat u osob trpících fotosenzitivní epilepsií. Blikání je nepříjemné a zbytečné. Diody LED mohou blikat z důvodu rychlé reakce na proud z předřadníku. Světla Philips LED jsou však navržena tak, aby kolísání výstupního proudu předřadníku bylo minimalizováno, což odstraňuje příčiny blikání. Proto je nevidíte, a to ani v náznaku.

Teplé bílé světlo jako u žárovky



Teplota barvy této žárovky je 2 700 K a navozuje tak hřejivou a klidnou atmosféru skvělou pro odpočinek. Tato 2 700K žárovka je ideální pro domácí osvětlení.

Okamžité rozsvícení




Není třeba čekat: žárovky Philips LED vám poskytnou plnou úroveň jasu ihned po zapnutí. Hned po zapnutí vypínače je místnost zalita jasným světlem. Žádný náběh, žádné čekání.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Ušetří až 80 % energie



V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 80% úspory. Zaplatí se a šetří peníze rok co rok. Pomáhá také chránit životní prostředí.

Jednoduché LED pro každodenní užití



Philips LED pro každodenní užití je skvělou žárovkou pro běžné potřeby osvětlení. Poskytuje krásné světlo a spolehlivý výkon dle vašich představ, navíc za přijatelnou cenu.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Tvar: Žárovka
- Stmívatelné: Ne
- Tvar svítidla: Nesměrová žárovka
- Patice: E27

Rozměry zářivky

- Výška: 10,6 cm
- Šířka: 6 cm

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 let
- Faktor poklesu světelného toku: 0.7
- Nominální životnost: 15 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 30 000

Charakteristika světla

- Aplikace: Příjemné světlo, Měkké světlo
- Index barevného podání (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Kategorie barvy světla: Teplá bílá
- Jmenovitý světelný tok: 470 lm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 40 mA

Informace o balení

- Produktová řada: EyeComfort

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.55
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 4,5 W
- Ekvivalentní příkon: 40 W
- Třída energetické účinnosti (EEL): F

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 11 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitý vyzařovací úhel: 300 stupňů
- Jmenovitá životnost: 15 000 h
- Jmenovitý světelný tok: 470 lm
- Jmenovitý výkon: 4.5 W

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz

Žárovka

- Konzistence barev: 6

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696419656
- Čistá hmotnost: 0,040 kg
- Hrubá hmotnost: 0,050 kg
- Výška: 10,650 cm
- Délka: 5,900 cm
- Šířka: 5,900 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929001242982



Datum vydání: 2023-11-07
Verze: 0.719

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com