

PHILIPS

Kapsle

LED

2,5 W (25 W)

G9

Teplá bílá

Nestmívatelné



8718696430552



Známé světlo, neotřelý design

Toto svítidlo LED napájené ze zásuvky poskytuje jasné, všestranné bílé světlo.

Vysoce kvalitní světlo

- Zjistěte více o světle
- Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Svítí okamžitě po zapnutí

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let
- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu

Přednosti

Zjistěte více o světlu



Teplota barev: Světlo se může lišit svou barevnou teplotou, která je udávána v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou barevné teploty produkují hřejivé, klidnější světlo, zatímco žárovky s vyšší barevnou teplotou produkují chladné, více energizující světlo. CRI: Index podání barev (CRI) popisuje vliv světelného zdroje na vzhled světla. Přirozené sluneční světlo má CRI 100. Hodnota CRI žárovek Philips LED je vždy vyšší než 80. Díky tomu se barvy zobrazují věrným a přirozeným způsobem.

Teplé bílé světlo jako u žárovky



Teplota barvy této žárovky je 2 700 K a navozuje tak hřejivou a klidnou atmosféru skvělou pro odpočinek. Tato 2 700K žárovka je ideální pro domácí osvětlení.

Okamžité rozsvícení




Není třeba čekat: žárovky Philips LED vám poskytnou plnou úroveň jasu ihned po zapnutí. Hned po zapnutí vypínače je místnost zalita jasným světlem. Žádný náběh, žádné čekání.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Ušetří až 80 % energie



V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 80% úspory. Zaplatí se a šetří peníze rok co rok. Pomáhá také chránit životní prostředí.

Specifikace

Charakteristiky

- Tvar: Kapsle, Tuba
- Stmívatelné: Ne
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný kulovitý zdroj
- Patice: G9

Rozměry zářivky

- Výška: 5,3 cm
- Šířka: 1,8 cm

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 let
- Faktor poklesu světelného toku: 0.7
- Nominální životnost: 15 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 50 000

Charakteristika světla

- Aplikace: Speciální použití
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota barev: 2700 K
- Kategorie barvy světla: Teplá bílá
- Jmenovitý světelný tok: 204 lm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla

Další charakteristiky

- Úroveň rizika podle klasifikace osvětlení: RG0
- Proud žárovky: 29 mA

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: >0.4
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 2,5 W
- Ekvivalentní příkon: 25 W
- Třída energetické účinnosti (EEL): A+

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 5,3 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000 h
- Jmenovitý světelný tok: 204 lm
- Jmenovitý výkon: 2.5 W

Technické údaje

- Četnost: 50 Hz



Datum vydání: 2023-11-06
Verze: 0.547

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com